

LECTEUR CHANGEUR 5 CD DE SALON

CDC 775



### Caractéristiques Techniques

- CD TIROIR PLATEAU 5 DISQUES
- PROGRAMMABLE 30 PLAGES
- ACCES DIRECT AUX DISQUES PAR CLAVIER
- FONCTION REPETITION A/B
- TELECOMMANDE
- SORTIE NUMERIQUE
- SORTIE CASQUE A VOLUME REGLABLE
- COMPATIBLE CD-R / CD-RW

Date d'introduction

AVRIL 1999



**PHILIPS**

*Faisons toujours mieux.*

## LECTEUR CD

Chargement par tiroir changeur à plateau 5 disques donnant la possibilité de changer 2 disques durant la lecture d'un des 3 autres.  
Programmable 30 plages  
Lecture aléatoire des plages (shuffle)  
Fonction répétition A/B(plage, disque, tous les disques, programme)  
Lecture des 10 premières secondes de chaque plage (scan)  
Saut de plage avant/arrière  
Recherche accélérée d'un passage musical dans la plage  
Recherche du niveau maximum avant enregistrement (peaksearch)  
Fonction fader (fader out = diminution lente du niveau du signal de la valeur pré réglée à la valeur "0", fader in = augmentation du niveau du signal de la valeur "0" à la valeur pré réglée)  
Commande de volume accessible uniquement par la télécommande (volume +/-)  
Affichage de la durée de lecture écoulée de la plage en cours (track time)  
Affichage de la durée de lecture restante de la plage en cours (rem track time)  
Affichage de la durée de lecture restante d'un disque ou d'un programme (total rem time)  
Affichage de la durée de lecture totale d'un disque ou d'un programme (total time)  
Affichage des emplacements de disques chargés  
Fonction EDIT  
Sortie casque dorée avec réglage du volume

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mécanique CD : Multibit  
Convertisseur N/A : Bitcheck DAC  
Bande passante : 20-20000 Hz  
Linéarité d'amplitude : 0,3 dB (20-20000 Hz)  
Dynamique : 95 dB (1 kHz)  
S/B : > 98 dBA (1 kHz)  
Séparation des voies : > 90 dB (1 kHz)  
Distorsion Harmonique Totale : 0,006 %  
Niveau max de sortie audio casque : 5 V efficaces  
Impédance du casque : 30-600 W  
Impédance de sortie : 120 W  
Sortie audio analogique : 2 V efficace  
Impédance de sortie : 1 kW  
Protégé contre les C/C  
Sortie audio numérique : IEC 958  
Impédance : 75 W

## AFFICHEUR

Grand afficheur fluorescent multifonctions

## CONNEXION

Sortie casque stéréo : Jack Ø 6,3 mm doré en face avant  
Sortie analogique D et G : 2 x cinch femelle  
Sortie numérique : cinch femelle

## ALIMENTATION

Secteur : 230 V/60 Hz  
Consommation : < 15 W  
En veille : < 5 W

## GENERALITES

Dimensions L x H x P  
produit : 43,5 x 11,9 x 38 cm  
emballage : 54 x 22,7 x 48,8 cm  
Poids produit : 6,8 kg  
Poids produit emballé : 7,5 kg

## CODE EAN

8710101353937

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.



# PHILIPS