

Gravador de CD Áudio

- Projetado na largura ideal para se integrar a um minisystem
- Conversor de amostragem (12-56 kHz)
- Gravação direta de linha (DLR)
- Grava formato HQ-CD
- Nível de gravação ajustável - analógico e digital (64 níveis)
- Calibração contínua na gravação
- 2 modos de CD-texto (com até 60 caracteres)
- Programação para até 99 faixas
- Início de gravação sincronizado para fontes analógicas e digitais
- Texto corrente
- Calendário musical
- Controle tipo Jog (interface com o usuário via menu)
- Mostrador fluorescente de alta qualidade
- Finalização / desfinalização (nos discos tipo CDRW)
- Apagamento rápido do disco (máximo 2 minutos)
- Reprodução introdutória
- Trava da gaveta (função útil nas lojas)
- Controle remoto



Gravador de CD Áudio

Gravador de CD Áudio

CDR570

Especificações Técnicas

(Sujeitas a alterações)

Gerai

Sistema:	Compact Disc Digital Audio
Número de canais:	2 (estéreo)
Alimentação:	110 / 220 V
Consumo:	15 W (max. 6 W no modo de espera)
Temperatura de trabalho:	5 a 35° C
Peso aproximado:	4 kg
Dimensão aprox. LxAxP:	264 x 86 x 305 mm

Áudio

Resposta de frequência (digital):	2 Hz a 22,05 kHz
Relação sinal/ruído na reprodução:	100 dB (ponderação A)
Gama dinâmica na reprodução:	95 dB
Relação sinal/ruído na gravação analógica:	98 dB (ponderação A)
Relação sinal/ruído na gravação digital:	igual à fonte
Gama dinâmica da gravação:	92 dB

Saídas

1 x saída de linha analógica:	2 Vrms \pm 2 dB / 0,2 k
1 x saída digital coaxial:	0,5 V pp / 75

Entradas

Gravação direta de linha:	44,1 kHz \pm 100 ppm
1 x entrada digital coaxial:	12-56 kHz / 0,5 V rms / 75
1 x entrada digital óptica:	12-56 kHz
1 x entrada analógica:	500 m Vrms / 50 k = 0 dB

Funções de Gravação

- Grava discos tipo CD-R e CD-RW
- Grava a partir de fontes digitais e analógicas dos equipamentos domésticos
- Início de gravação automático
- Função para inserir "silêncio" na gravação
- Apagamento de faixas (nos discos CD-RW)
- Função de apagamento de discos (nos discos CD-RW)
- Função finalização / desfinalização (nos discos CD-RW)
- Incremento de faixa automático ou manual
- Mostra o tempo remanescente de gravação
- Finalização rápida (torna os discos compatíveis com os CD-Players)
- SCMS (serial copy management system) sistema de gerenciamento de cópias
- RID (recorder unique identifier)

Funções de Reprodução

- Reprodução de discos de áudio de 120 mm e 80 mm
- Reprodução normal – reprodução introdutória – pausa – parada
- Seleção direta da faixa
- Seleção da faixa com controle Jog
- Busca para frente e para trás
- Repetição (disco e faixa)
- Programação da reprodução (até 99 faixas)
- Diferentes modos de visualizar o tempo
- Opção de texto permanente

Acessórios

- Controle remoto (com pilhas)
- 2 x Cabos de áudio
- 1 x Cabo digital coaxial
- 1 x Cabo de força



Exemplo de uso do CDR570 com um minisystem Philips.

Obs: o minisystem não acompanha o produto, sendo vendido separadamente.



Produto Importado

Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.



Let's make things better.



PHILIPS