

HIFI LINE CDR 880

CD-Recorder (Referenzklasse)

Produkt-Information



Abb. CDR 880/00 S (Silber)

Ein lang gehegter Wunsch wird wahr: Mit diesem Philips CD-Recorder können Sie auf Ihrer heimischen Audio-Anlage eigene Audio-CDs herstellen. Die Zusammenstellungen Ihrer Lieblingstitel lassen sich nicht nur auf dem CRD 880, sondern auch mit Ihrer Audio-CD-Anlage, Ihrer Sound-Machine, Ihrem tragbaren CD-Player und jedem anderen CD-Abspielgerät in der Original Klangqualität wiedergeben. Der CRD 880 läßt Ihnen bei der Aufnahme die Wahl zwischen einmal beschreibbaren CDs und wiederbeschreibbaren CD-ReWritable Discs. Nehmen Sie Ihre CD in einem Stück oder in einzelnen Sessions auf.

»Direct Line Recording« ermöglicht – unter Umgehung des Abtastratenwandlers – besonders hochwertige Aufnahmen von Digitalquellen mit 44,1 kHz Abtastrate (z.B. CD-Player)

CD-Typen:

Audio CD
CD Recordable Digital Audio
CD Rewritable Digital Audio

Abtastratenwandler:

automatische Konvertierung, 12–56 kHz
Direktaufnahme möglich (44,1 kHz)

Analog/Digital-Wandler: 1 Bit

CD-Aufnahme-Funktionen:

Digitalaufnahme
Analogaufnahme
CD-Synchro Start
automatische oder manuelle
Titelnumerierung
Löschen letzter Titel (CD-RW DA)
Löschen Disc (CD-RW DA)

Programmierbare CD-Titel: 20



Abb. CDR 880/00 (Schwarz)

Anschlüsse: hinten

Vergoldete Anschlußbuchsen

Digital-Eingang koaxial: 1

Digital-Eingang optisch: 1

Digital-Ausgang koaxial: 1

Digital-Ausgang optisch: 1

Line-Ausgänge (AUX): 1

Line-Eingänge AUX): 1

Anschlüsse: vorn

Kopfhörer-Ausgang:

6,3 mm Klinke Stereo

vergoldete Anschlußbuchse

Kurztext: CDR880/00 (Schwarz)

Kurztext: CDR880/00S (Silber)

VE/PE: -/-

