

Philips
Sistema de audio para el
auto



CE130

Obsesión por el sonido

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Con el sistema Philips CE130 vas a poder disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes, como USB, SDHC y reproductores MP3 portátiles en la comodidad de tu auto. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo y protección contra descargas eléctricas para un rendimiento increíble.

Disfrutá de la música digital en tu auto

- Music Zone para personalizar la música en tu auto
- USB directo y ranuras para tarjetas SD para reproducir música en MP3 y WMA
- MP3 Link para reproducción de MP3 desde reproductores portátiles

Rendimiento excelente en un diseño compacto

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido
- Sintonización digital AM/FM con presintonías

Diseño que se adapta a tu auto

- LCD de alto contraste para una calidad de imagen perfecta
- Hacé búsquedas al instante y accedé rápidamente a la información
- Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo

PHILIPS


Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Music Zone



Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

refuerzo dinámico de graves DBB




Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Amplificador de 45W x 4 incorporado



Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido

Búsqueda por carpeta o canción



Con esta función podés encontrar las pistas o álbumes que buscás más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, hacé tus búsquedas en sólo tres pasos: presioná el botón, girá la perilla de control de volumen y pulsá para seleccionar. Un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

USB directo y ranuras para tarjetas SD



Te permite transferir archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música digital mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SD.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Panel frontal desmontable



Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobo



Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD B/N de alto contraste (8 caracteres)
- Iluminación: Rojo

Reproducción de sonido

- Discos de reproducción: Unidad flash USB, Tarjeta SD
- Formato de compresión: MP3, WMA
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Frecuencias de bits de MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceder/Avanzar, Anterior/Siguiente, Repetición, Shuffle

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido

- Ecuador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves

- Potencia de salida (MÁX): 45Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)

Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Conexión MP3: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg. de acuerdo con lo que seleccione

Accesorios

- Control remoto: No incluido
- Manual del usuario: Español
- Guía de inicio rápido: Español de América Latina

Potencia

- Alimentación de energía: CC de 12V

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 140 mm
- Carcasa: DIN 1



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 2.0.2

12 NC: 8670 000 70382
EAN: 87 12581 57613 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com