



Philips CarStudio
Sistema de audio para el
automóvil

USB / SDHC

CarStudio

CE133

Disfrutá de la música en vivo en el auto

Obsesionados por el sonido

Gracias al sistema Philips CE133 podés disfrutar de tu música sin interrupciones desde diferentes fuentes, como USB, SDHC y reproductores de MP3 portátiles, en la comodidad de tu auto. Te ofrece un panel frontal extraíble antirrobo y protección contra descargas de energía para brindarte la mejor experiencia, estés donde estés.

Disfrutá de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu auto
- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

Fácil de usar

- Hacé búsquedas al instante y accedé rápidamente a la información
- Ranura USB para reproducción de música y carga rápida
- Salida de audio para amplificadores adicionales


Diseño que se adapta a tu auto

- LCD de alto contraste para una calidad de imagen perfecta
- Panel frontal desmontable con sistema antirrobo para más seguridad

PHILIPS

Destacados

Music Zone



Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

refuerzo dinámico de graves DBB



Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Búsqueda por carpeta o canción



Con esta función podés encontrar las pistas o álbumes que buscás más rápido porque te permite

explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, hacé tus búsquedas en sólo tres pasos: presioná el botón, girá la perilla de control de volumen y pulsá para seleccionar. Un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el rendimiento del volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia de audio con solo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Reproducción USB y carga rápida



La nueva interfaz de carga universal USB de Philips proporciona 1 amperio de corriente a los dispositivos inteligentes, suficiente para cargar la batería y proporcionarle alimentación para un uso intensivo. El protocolo de software también se diseñó para ofrecer una compatibilidad universal con prácticamente todos los smartphones disponibles en el mercado e inicia el proceso de carga instantáneamente al conectar el cable USB.

Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD blanco y negro de alto contraste
- Iluminación: Rojo

Formato de reproducción

- Unidad flash USB
- Tarjeta SD/SDHC
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil

Reproducción de sonido

- Formato de compresión: MP3
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Frecuencias de bits de MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceder/Avanzar, Anterior/Siguiente, Repetir, Shuffle

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Tipo de programa, Noticias y tráfico, Autofrecuencia

Sonido

- Ecuador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)

Conectividad

- Salida del preamplificador: 1 par RCA trasero (I/D)

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable

Accesorios

- Control remoto: No incluido
- Manual del usuario: Inglés, Polaco
- Guía de inicio rápida: Inglés, polaco

Alimentación

- Fuente de alimentación: CC de 12V
- Carga rápida mediante USB: 5 V, 1 A (máx.)

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 140 mm
- Carcasa: DIN 1



Fecha de publicación
2017-03-10

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 001 13737
EAN: 87 12581 71791 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com