

Philips CarStudio  
Système audio pour  
voiture

Pour iPod et iPhone  
USB/SDHC

**CarStudio**

**CE138**



# Écoutez de la musique en voiture

L'obsession du son

Avec le Philips CE138, profitez de plusieurs sources musicales (iPod/iPhone, USB et SDHC) dans votre voiture. Il est doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité, et d'une protection antichoc pour écouter votre musique sans interruption sur la route.

## Son supérieur

- Amplification instantanée
- Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Égaliseur paramétrique 2 bandes avec 8 préréglages
- Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu
- 4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

## Facile à utiliser

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides
- USB Direct et lecteurs de carte SDHC pour lecture de fichiers MP3/WMA
- Sortie audio pour amplificateur supplémentaire


## Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Écran LCD à contraste élevé, pour un affichage parfait
- Façade avant amovible pour éviter les vols

**PHILIPS**

## Points forts

### Music Zone



La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

### Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi

une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

### Navigation par dossier ou chanson



Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre collection musicale, afin de rester concentré sur la route.

### MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses et des aigus, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume actuels, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses, d'aigus et le volume, sans distorsion. Résultat : les plages de son et le volume sont remarquablement amplifiées, votre musique s'intensifie.

### USB Direct et logements pour carte SDHC



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct et les lecteurs de carte SDHC intégrés.

# Caractéristiques

## Afficheur

- Type: Écran LCD noir et blanc à contraste élevé
- Touches rétroéclairées: Rouge

## Supports de lecture

- Écoutez de la musique depuis un iPod/iPhone
- Clé USB
- Carte SD/SDHC
- MP3 Link: pour la prise en charge de lecteurs MP3

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB Direct / SD: Lecture/pause, Avance rapide/retour rapide, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nom de la station, Type de programme, Actualités et inforoute, Auto-fréquence

## Son

- Égaliseur: 2 bandes
- Paramètres de l'égaliseur: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Amélioration du son: MAX Sound, Amplification

- dynamique des basses, Music Zone
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22 W (4 ohms, 10 % THD)

## Connectivité

- Sortie préamplificateur: 1 paire RCA arrière (G/D)

## Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod Touch

## Sécurité/antivol

- Façade: Amovible

## Accessoires

- Télécommande: Non fournie
- Manuel d'utilisation: Français, Néerlandais, Français, Allemand, Italien
- Guide de mise en route: Anglais, français, néerlandais, allemand, italien

## Alimentation

- Alimentation: 12 V CC

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 188 x 58 x 140 mm
- Châssis: DIN 1



Date de publication  
2014-03-04

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 96913  
EAN: 87 12581 66459 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)