

Philips  
车载影音系统

7.6 厘米 (3 英寸) 宽屏幕  
DVD

CED229



## 执着于音

在车中体验身临现场般的音乐和视频

使用飞利浦 CED229，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。

### 功能全面，性能卓越

- 可即时增强功率的 MAX 音效
- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 7.6 厘米 (3 英寸) TFT 彩色液晶显示屏
- 具有 8 个预设值的 2 段均衡器
- 内置 45W x 4 功放器可呈现卓越音质
- 超级防震保护，播放视频和音乐顺畅无比
- 后视倒车摄像头模式可增强安全性

### 丰富您的影音娱乐体验

- Music Zone，可调节最佳听音位置
- 用于播放音乐和视频的 USB 直放和 SDHC 卡插槽
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD
- AV 输入，可方便地播放便携式视频和音乐

PHILIPS


# 产品亮点

## MAX 音效



MAX 音效技术可以实现即时低音增强，最大程度地提高音量性能，只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音和音量无失真地提升到最高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。

## Music Zone



飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置——左置、右置和前置（及所有）——让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。

## DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

## 内置 45W x 4 功放器



内置 45W x 4 功放器可呈现卓越音质

具有 8 个预设值的 2 段均衡器  
具有 8 个预设值的 2 段均衡器


7.6 厘米 (3 英寸) 彩色 TFT 液晶显示屏  
特大显示屏使您能够轻松编辑照片和访问控制菜单。

## USB 直放和 SDHC 卡插槽



凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松享受访问更多音乐、视频和照片的便利和乐趣。

## AV 输入



AV 输入，可方便地播放便携式视频和音乐

## 后视镜摄像头模式



后视镜摄像头模式可增强安全性

## 超级防震保护

超级防震保护，播放视频和音乐顺畅无比

## 播放 DVD/DVD+-R/DVD+-RW/SVCD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 光盘。DVD、DVD+-R、DVD+-RW 和 (S)VCD 光盘 - 均可在该播放机上播放。DVD+-R 是一个名词缩写，它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样，DVD+-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。



# 规格

## 声音

- 均衡器: 2 段
- 输出功率 (RMS): 18 瓦 x 4 (4 欧姆, 10% THD)
- 音效增强: MAX 音效, 动态低音增强
- 均衡器设置: 简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 出众, 电子乐, 用户定义
- 输出功率 (MAX): 45 瓦 x4 声道

## 连接

- USB: USB 2.0 Host
- 存储卡: SD, SDHC
- 视频输出 - 模拟: 复合视频输出
- 前置放大器输出: 1 副 RCA(L/R)

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动搜索和存储
- 调谐波段: AM, FM 立体声
- 预设电台编号: 18(FM), 12(AM)
- RDS: 电台名称, 节目类型, 新闻和交通信息, 电台信息, 广播文本, RDS 时钟设定

## 功率

- 电源: 12V 直流电压

## 附件

- 快速入门指南: 英语, 繁体中文
- 遥控器: 超薄遥控器, 带电池
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文

## 尺寸

- 产品厚度: 194 毫米
- 底盘: 1 Din
- 产品宽度: 188 毫米
- 产品高度: 58 毫米

## 音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 曲目浏览, 下一个 / 上一个专辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 闪存盘, SD 卡
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 32-320kbps 和可变速率
- USB 直放 / SD 模式: 播放 / 暂停, 快退 / 快进, 上一个 / 下一个, 重放, 随机

## 图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 有效显示区: 65.52 (宽) x 36.84 (高) 毫米
- 对比度 (标准): 300
- 显示屏类型: LCD TFT
- 亮度: 300 cd/m<sup>2</sup>
- 像素间距: 68.25 x 153.5
- 按键灯: 红色
- 语言选项: 英语、繁体中文、巴西葡萄牙语和拉美西班牙语
- 分辨率: 320 (宽) x 240 (高) x 3(RGB)
- 屏幕对角线尺寸: 3 英寸

## 安全性 / 防盗

- 前面板: 可拆卸, 下翻式
- 显示黑屏: 可选择 10/20 秒

## 视频播放

- 播放媒体: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Video CD, SVCD, Picture CD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 章节重放, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 重放, 断点续播, 向前 / 向后搜索, 静态图片, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL
- DVD 区域码: 3
- USB 直放: JPEG, MPEG



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.3

EAN: 69 23410 71418 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 请不要以超过 85 分贝的音量频繁使用本装置, 因为这样可能损害您的听力。