



Philips
ระบบวิดีโอในรถยนต์

จอสี 7.6 ซม. (3")
DVD

CED230

สัมผัสประสบการณ์วิดีโอและเพลงการแสดงสดในรถยนต์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ เพลงและรูปภาพบนท้องถนนด้วย Philips CED230X ที่มีจอแสดงผลด้านหน้าสามารถถอดออกได้เพื่อป้องกันการขโมยและปิดหน้าจอเพื่อความปลอดภัย ทั้งยังมีการป้องกันการสะกดเพื่อความเพลิดเพลินได้อย่างราบรื่น

เพิ่มความสมบูรณ์ให้ประสบการณ์ความบันเทิงด้านภาพและเสียงของคุณ

- Music Zone สำหรับการปรับจูนรับฟังให้เหมาะสม
- AV-IN สำหรับการเล่นวิดีโอและเพลงแบบพกพา
- เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
- USB Direct เพื่อการเล่นเพลง วิดีโอและภาพ

ประสิทธิภาพเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติครบถ้วน

- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- จอ LCD TFT สี 7.6 ซม. (3")
- อีควอไลเซอร์พาราเมตริก 2 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
- แอมป์ไฟเออร์ในตัวขนาด 45W x 4 แชนเนลใหญ่คุณภาพเสียงดีเยี่ยม
- ระบบป้องกันการสะกดระดับสูงเพื่อการเล่นเพลงและวิดีโอได้อย่างราบรื่น
- โหมดกล้องมองหลังช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น


PHILIPS

MAX Sound



เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสได้ทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแคกดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ขว้างเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

Music Zone




นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนาอารมณ์ของศิลปิน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปอยู่ที่ผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในการของคุณ ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ดานซ้าย ดานขวา และดูนหนา (และทั้งหมด) เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลังไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

DBB Dynamic Bass Boost



เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพฟังที่ โดยเฉพาะเมื่อดังระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา

แอมป์ไฟเออร์ในตัวขนาด 45W x 4



แอมป์ไฟเออร์ในตัวขนาด 45W x 4 แชนเนลใหญ่คุณภาพเสียงดีเยี่ยม



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ประเภทจอภาพ: LCD TFT
- ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม: 3"
- ความละเอียด: 320(W) x 240(H) x 3(RGB)
- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง
- ความสว่าง: 300 cd/m²
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300
- พื้นที่แสดงภาพจริง: 65.52 (กว้าง) x 36.84 (สูง) มม.
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 68.25 x 153.5
- ปุ่มมีแสง: สีน้ำเงิน

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, วิดีโอ CD, SVCD, ซีดีภาพ, DivX
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B, ซ้ำ, มุมมอง, เล่นตอนเดิมซ้ำ, เมนูติ๊ก, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, ภาพนิ่ง, ซุ่ม
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- โซนของแผ่น DVD: 4
- เล่นโดย USB Direct: JPEG, MPEG, DivX

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, แฟลชไดรฟ์ USB
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, Mtroscane, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบิต MP3: 32-320 kbps และบิตเรตแบบผันแปร
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, ซุ่มเล่น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ
- จำนวนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)

เสียง

- อิกวอไลเซอร์: 2 แบนด์
- การตั้งค่าอิกวอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass Boost
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 45Wx4 แชนเนล
- กำลังขับ (RMS): 18Wx4 (4ohms, 10% THD)

การเชื่อมต่อ

- USB: โฮสต์ USB 2.0
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite video out
- เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 1 คู่ (L/R)

การรักษาความปลอดภัย/ป้องกันโจรกรรม

- แผงคานหนา: ถอดออกได้และมีฝาปิด
- ปิดหน้าจอ: เลือกได้ 10/20 วินาที

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียบางพร้อมแบตเตอรี่
- คู่มือผู้ใช้: Brazilian Portuguese
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: Brazilian Portuguese

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 188 x 58 x 194 มม.
- โครงเครื่อง: 1 Din



วันที่ออก 2016-10-02

เวอร์ชัน: 1.0.1

12 NC: 8670 000 94709
EAN: 87 12581 65865 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* หลีกเลียงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ