



Philips
Audio y video para el
automóvil

Pantalla táctil: 8,9 cm (3,5")

Bluetooth
DVD



CED380



Obsesión por el sonido

Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil

Philips CED380 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla LCD a todo color de 8,9 cm (3,5") (16:9) en la comodidad de tu automóvil. Reproduce películas y música desde diferentes fuentes sin perderte ninguna llamada gracias al receptor Bluetooth® integrado.

Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Reproduce (S)VCD, DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW
- Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

Excelente rendimiento con funciones increíbles

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido
- Alta protección contra descargas eléctricas para videos y música más fluidos
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.


Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán


electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Amplificadores de 50W x 4 incorporados



Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC



Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

Cámara con modo retrovisor



Cámara con modo retrovisor para más seguridad

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Tamaño de pantalla en diagonal: 3,5"
- Resolución: 320 (ancho) x 240 (alto) x 3 (RGB)
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Brillo: 350 cd/m²
- Relación de contraste (típico): 300 (típico)
- Área de visualización efectiva: 76,84 x 43,20 mm
- Píxeles: 0,08 (ancho) x 0,180 (alto)
- Teclas iluminadas: Rojo

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD de video, SVCD, Picture CD
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetir, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Zona de DVD.: 4
- Reproducción con USB directo: JPEG, MPEG

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD de audio, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Unidad flash USB, tarjeta SD
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introsca, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir / Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior / Siguiente, Repetir, Modo aleatorio

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital

- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Sonido

- Ecuador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicas, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Tecno
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (MÁX): 50Wx4 canales
- Potencia de salida (RMS): 21Wx4 (4Ohms, 10% THD)

Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Versión de Bluetooth: 2,0
- Cámara para aparcamiento: Sí (se enciende automáticamente con la marcha en reversa)

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable y con apertura hacia abajo
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Accesorios

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Español
- Guía de inicio rápido: Inglés, español (América Latina)

Potencia

- Alimentación de energía: 12 V de CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 194 mm
- Carcasa: Din 1



Fecha de publicación
2013-12-02

Versión: 1.1.3

12 NC: 8670 000 90557
EAN: 87 12581 64593 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com