

Philips  
车载音响系统

CD

CEM1000



## 旅途中流畅的音乐享受

可播放 CD、MP3 和 WMA 音乐

飞利浦 CEM1000 让您可以在车中畅享来自 CD 和便携式 MP3 播放器的数字音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，还有可在行车时起缓冲作用的防震保护。

### 与车内环境浑然一体的设计

- 高对比度 LCD，引发完美观赏体验
- 按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问
- 可拆卸式前面板可起到安全防盗作用

### 设计小巧，性能卓越

- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 具有 8 个预设值的 2 段均衡器
- 用于添加功放器的音频输出
- 内置 45W x 4 功放器可呈现卓越音质

### 在汽车中畅享数字音乐

- 用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link

**PHILIPS**

# 产品亮点

## DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能, 低沉的低音频率能以电子方式得到增强, 从而获得稳定的声音再现, 当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

## 超级防震保护

超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐

## 内置 45W x 4 功放器




内置 45W x 4 功放器可呈现卓越音质

具有 8 个预设值的 2 段均衡器  
具有 8 个预设值的 2 段均衡器

高对比度 LCD  
高对比度 LCD

## 按文件夹或歌曲浏览



此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快地查找曲目或专辑, 这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹 / 歌曲按钮, 只需三个简单步骤即可进行搜索 — 按文件夹 / 歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程让您更快速、更轻松地搜索音乐, 以便您将注意力集中在驾驶上。

## CD 播放机和 MP3 Link



用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link


## 可拆卸式前面板



可拆卸式前面板可起到安全防盗作用

## 用于功放器的音频输出

用于添加功放器的音频输出



# 规格

## 声音

- 均衡器: 2 段
- 输出功率 (RMS): 22Wx4 声道 (4 欧姆, 10% T.H.D.)
- 音效增强: 动态低音增强
- 均衡器设置: 简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 出众, 电子乐, 用户定义
- 输出功率 (MAX): 45 瓦 x4 声道

## 连接

- MP3-Link: 用于播放便携式 MP3 音乐
- 前置放大器输出: 2 对 RCA(L/R)

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动搜索和存储
- 调谐波段: AM, FM 立体声
- 预设电台编号: 18(FM), 12(AM)
- RDS: 电台名称, 电台信息, 广播文本, 节目类型, 新闻, 新闻和交通信息, RDS 时钟设定

## 功率

- 电源: 12V 直流电压

## 附件

- 快速入门指南: 英语、繁体中文、巴西葡萄牙语、西班牙语

- 遥控器: 超薄遥控器, 带电池
- 用户手册: 简体中文, 巴西葡萄牙语, 西班牙语, 繁体中文

## 显示屏

- 类型: 高对比度黑白 LCD (8 个字符)
- 按键灯: 红色

## 尺寸

- 产品厚度: 190 毫米
- 底盘: 1 Din
- 产品宽度: 188 毫米
- 产品高度: 58 毫米

## 音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 曲目浏览, 下一个 / 上一个专辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 32-320kbps 和可调位速率

## 安全性 / 防盗

- 前面板: 可分离
- 显示黑屏: 可选择 10/20 秒



发行日期 2024-04-03

版本: 2.0.2

EAN: 69 23410 70366 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)