

Philips
Sistema de
entretenimiento para el
auto

Reproducción de MP3/WMA-CD

CEM200



Disfrutá de tu música sin interrupciones vayas donde vayas.

Reproduce música en CD, MP3 y WMA

Con el sistema Philips CEM200 podés disfrutar de tu música digital sin interrupciones desde diferentes fuentes, como CD y MP3 portátiles en la comodidad de tu auto. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo y protección contra descargas eléctricas para un rendimiento increíble.

Disfrutá de la música digital en tu auto

- Reproductor de CD y MP3 Link para la reproducción de música

Rendimiento excelente en un diseño compacto

- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido
- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Diseño que se adapta a tu auto

- Panel frontal desmontable para más seguridad antirrobo
- LCD de alto contraste para una calidad de imagen perfecta
- Interfaz intuitiva para una navegación fácil
- Control remoto fácil de usar para acceder a la música rápidamente

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Pantalla

- Tipo: LCD B/N de alto contraste (8 caracteres)
- Iluminación: Azul

Reproducción de sonido

- Discos de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introscaen, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Frecuencias de bits de MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos

Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásico, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MÁX): 45Wx4 canales

- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)

Conectividad

- Conexión MP3: Para una reproducción de música MP3 portátil
- Salida del preamplificador: 1 par RCA(I/D)

Seguridad/Antirrobo

- Panel frontal: Desmontable y con abertura hacia abajo
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg. de acuerdo con lo que seleccione

Accesorios

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Guía de inicio rápida: Español
- Manual del usuario: Español

Potencia

- Alimentación de energía: CC de 12V

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 188 x 58 x 190 mm
- Carcasa: DIN 1



Destacados

refuerzo dinámico de graves DBB



Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Panel frontal desmontable



Panel frontal desmontable para más seguridad antirrobo



Fecha de publicación
2010-08-31

Versión: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50749
EAN: 87 12581 47191 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com