



Philips CarStudio
Lydsystem til bilen

CD
USB

CarStudio



CEM2101

Oplev live-musik i bilen

Besat af lyd

Med Philips CEM2101R kan du nemt nyde musik med flere kilder fra CD, USB og bærbare MP3-afspillere i bilen. Systemet er tyverisikret med et aftageligt frontpanel og er effektivt beskyttet mod bump på vejen.

Nyd kvalitetslyd

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Music Zone til justerbare "sweet spots"
- DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
- Parametrisk equalizer med 2 bånd og 8 forudindstillede stationer
- Super stødabsorbering giver en jævn musiknydelse
- Indbyggede 50 W x 4 forstærkere giver en fantastisk lyd kvalitet

Design, der passer ind i enhver bil

- Høj kontrast-LCD giver perfekt visning
- Aftageligt frontpanel til tyverilås

Nem at anvende

- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Gennemse efter mappe eller sang, der giver en øjeblikkelig søgning eller hurtig adgang
- Lydudgang til tilføjelse af forstærker
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Music Zone



Philips' innovative Music Zone-teknologi giver chaufføren og passagererne mulighed for at nyde deres musik med mere levende rumlig effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. Brugere kan nemt skifte musiklyttestoner fra chaufføren til passagererne og tilbage igen for at få det bedste soniske fokus i bilen. En dedikeret zonestyingsknap giver tre foruddefinerede indstillinger - venstre, højre og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan finde en indstilling, der passer til dine lyttestrømninger, alene eller sammen med dine passagerer.

DBB dynamisk basforstærkning




Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgenivelse, specielt hvis højtalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende basstøter til enhver tid.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Gennemse efter mappe eller sang



Med denne funktion kan du finde et nummer eller album meget hurtigere ved at gennemse sange og mapper, som er normalt indhold på USB/SDHC-enheder. Med den dedikerede mappe/sang-knap er blot tre enkle trin nødvendige for at udføre en søgning - tryk på mappe/sang, drej lydstyrkekappen, og tryk for at vælge. Denne enkle proces giver dig mulighed for at søge i din musik hurtigt og nemt, så du kan koncentrere dig om kørslen.

MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig bas- og diskantforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det sofistikerede elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen, diskanten og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Specifikationer

Display

- Type: Højkontrast-B/W-LCD (9 tegn)
- Tastoplysning: Rød
- Dæmpet lys i diskskuffen: Rød

Afspilningsmedie

- Disk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB-flash-drev
- MP3 Link: til bærbar afspilning af MP3-musik
- Musikenheder via Aux på bagside

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel bithastighed
- Direkte USB-tilstande: Afspil/Pause, Forrige/Næste, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Gentagelse, Shuffle

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: AM, FM-stereo, FM (OIRT)
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring
- Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),
- RDS: Auto-frekvens, Nyheder og trafik, Programtype, Stationsnavn

Lyd

- Equalizer: 2-bånd
- Equalizer-indstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock, Fladt, Optimal, Techno, Brugerdefineret
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, MAX Sound, Music Zone
- Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Udgangseffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.H. D.)

Tilslutningsmuligheder

- Forforstærkerudgang: 1 par RCA (V/H)
- Aux-indgang på bagside
- Direkte forbundet lydløs funktion
- Direkte forbundet input til fjernbetjening

Sikkerhed/tyverisikret

- Frontpanel: Aftagelig

Tilbehør

- Brugervejledning: Hollandsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, italiensk

Strøm

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Kabinet: 1 Din



Udgivelsesdato
2016-09-22

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 96917
EAN: 87 12581 66461 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com