

Philips CarStudio
ระบบเสียงในรถยนต์

- สำหรับ iPod & iPhone
- USB
- CD

CarStudio



CEM3100

รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินอย่างเต็มเปี่ยมไปกับเพลงจาก iPhone/iPod, CD หรืออุปกรณ์ USB ด้วยระบบเสียงในรถยนต์จาก Philips ให้ MAX Sound ป้อนเสียงเบสอันทรงพลังให้กับหูของคุณ และให้จอ LCD ที่เปลี่ยนสีได้ส่งความเพลิดเพลินสุดดวงตาด้วยสีแบ็คไลท์ที่ปรับแต่งได้ตามใจคุณ

เพลิดเพลินกับพลังเสียงที่เหนือกว่า

- MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันที
- Music Zone สำหรับการปรับจูนรับฟังให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- อีควอไลเซอร์พาราเมตริก 3 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ
- ระบบป้องกันกระแสตัดระดับสูงเพื่อความเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างราบรื่น
- แอมป์ไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

การออกแบบที่ผสมผสานกลมกลืนไปกับรถยนต์ของคุณ


- LCD ความคมชัดสูงที่มีระดับแสงเปลี่ยนสีได้ถึง 32,000 สี
- แผงदानหน้าแบบถอดออกได้และปิดหน้าจอลงเพื่อป้องกันการถูกรังสรรค์

ใช้งานง่าย

- เล่นและซาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
- มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดรฟ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
- ช่องเชื่อมต่อเครื่องเล่น CD และ MP3 สำหรับการเล่นเพลง
- การเลือกตามโฟลเดอร์หรือเพลงสำหรับการค้นหาและเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

PHILIPS

Music Zone



นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามทอตนองอารมณ์ของศิลปิน
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปผู้โดยสารและผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในการของคุณ
ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ดานซ้าย ดานขวา และคานหนา (และทั้งหมด)
เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเติมพลัง
ไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

DBB Dynamic Bass Boost



เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพพวงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่นาประทับใจทุกเวลา

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA



เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิทัลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

การเลือกตามโฟลเดอร์หรือเพลง



ฟังก์ชันนี้ให้คุณค้นหาเพลงหรืออัลบั้มได้เร็วยิ่งขึ้น โดยการเลือกจากเพลงหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์ USB/SDHC ด้วยปุ่มโฟลเดอร์/เพลงเฉพาะ คุณสามารถค้นหาเพลงได้เพียงสามขั้นตอนง่าย

ๆ เพียงกดโฟลเดอร์/เพลง หมุนปุ่มเสียง และกดเพื่อเลือก ขั้นตอนง่ายๆ นี้จะทำให้คุณค้นหาเพลงได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับการเดินทางได้อย่างเต็มที่

MAX Sound



เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแคกดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ชัดเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น



รายละเอียดเฉพาะ

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

จอแสดงผล

- ประเภท: LCD สีคมชัด (11 อักขระ)
- ปุ่มมีแสง: สีขาว
- แสดงแบบกระจายในช่องใส่แผ่นดิสก์: เลือกได้ 32,000 สี

สื่อที่เล่นได้

- ดิสก์: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- แฟลชไดรฟ์ USB
- ช่องเชื่อมต่อ MP3: สำหรับการเล่นเพลง MP3 แบบพกพา
- อุปกรณ์เล่นเพลงผ่าน Rear Aux
- เพลงจาก iPod/iPhone

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- โหมดเล่นแผ่น: กรอค้นหาอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบีต MP3: 32-320 kbps และบีตเรตแบบผันแปร
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, กรอถอยหลัง/กรอค้นหาอย่างรวดเร็ว, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: AM, สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ค้นหาและบันทึกอัตโนมัติ

- จำนวนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 18(FM), 12(AM)
- RDS: ชื่อสถานี, ประเภทโปรแกรม, ข่าวและสภาพการจราจร, ความถี่อัตโนมัติ

เสียง

- อีควอไลเซอร์: 3-bands
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: ดุลยภาพ, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, ผู้ใช้กำหนดเอง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- พลังขับเสียง (สูงสุด): 50Wx4 แชนแนล
- กำลังขับ (RMS): 24Wx4 แชนแนล (4 โอห์ม, 10% T.H.D.)

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตพรีแอมป์: สาย RCA 2 คู่ (L/R)
- เอาต์พุตพรีแอมป์ซีวูฟเฟอร์: ที่มีการควบคุม Gain
- อินพุต Rear Aux
- ปิดเสียงแบบมีสาย
- อินพุตรีโมทแบบมีสาย

การรักษาความปลอดภัย/ป้องกันโจรกรรม

- แผงคานหนา: แบบถอดออกได้
- ปิดหน้าจอ: เลือกได้ 10/20 วินาที

อุปกรณ์เสริม

- รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบางพร้อมแบตเตอรี่
- คู่มือผู้ใช้: Brazilian Portuguese, อังกฤษ, สเปน, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: โปรตุเกสบราซิล, อังกฤษ, สเปน, จีน

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 188 x 58 x 190 มม.
- โครงสร้าง: 1 Din



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76306
EAN: 69 23410 70981 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com