

飞利浦 CarStudio  
车载音响系统

iPod 和 iPhone 专用  
USB  
CD

CarStudio



CEM3100



## 在车中体验现场音乐

### 执着于音

借助飞利浦车载音频系统，享受来自您的 iPhone/iPod、CD 或 USB 设备的宏亮音乐。带给耳朵低沉的低音与 MAX 音效，让您看到艳丽的彩色液晶显示屏呈现的个性化背光颜色。

#### 享受卓越音质

- 可即时增强功率的 MAX 音效
- Music Zone，可调节最佳听音位置
- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 具有 8 个预设值的 3 段均衡器
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

#### 与车内环境浑然一体的设计

- 高对比度的液晶显示屏，具有 32K 炫彩灯
- 可拆卸式前面板可起到安全防盗作用


#### 易于使用

- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电
- 直接欣赏便携式 USB 闪存盘中的 MP3/WMA 音乐。
- 用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link
- 按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问

PHILIPS

# 产品亮点

## Music Zone



飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置（及所有）— 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。

## DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而


获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

## USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐



只需将设备插入飞利浦 Hi-Fi 系统上的 USB 端口，您就可以直接从设备上播放数码音乐，与您的家人和朋友共享快乐时光。

## 按文件夹或歌曲浏览



此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快地查找曲目或专辑，这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹 / 歌曲按

钮，只需三个简单步骤即可进行搜索 — 按文件夹 / 歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程让您更快速、更轻松地搜索音乐，以便您将注意力集中在驾驶上。

## MAX 音效



MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。



# 规格

## iPod 兼容性

- 兼容：iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod Touch

## iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

## 显示屏

- 类型：高对比度彩色液晶屏（11 个字符）
- 按键灯：白色
- 光盘插槽中带有漫射光：32,000 种颜色可供选择

## 播放介质

- 光盘：CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 闪存盘
- MP3 Link: 用于播放便携式 MP3 音乐
- 通过后辅助装置连接的音乐设备
- iPod/iPhone 中的音乐

## 音频播放

- 压缩格式：MP3, WMA
- 光盘播放模式：快进 / 快退, 下一首 / 上一首歌曲集搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 支持 ID3 标签：歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率：32-320kbps 和可变速率
- USB 直放模式：播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 快退 / 快进, 重放, 随机

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：AM, FM 立体声
- 自动数字调谐
- 调谐增强：自动搜索和存储
- 预设电台编号：18(FM), 12(AM)
- RDS: 电台名称, 节目类型, 新闻和交通信息, 自动频率

## 声音

- 均衡器：3 波段
- 均衡器设置：简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 最佳, 电子乐, 用户定义
- 音效增强：MAX 音效, 动态低音增强, Music Zone
- 输出功率 (MAX): 50Wx4 声道
- 输出功率 (RMS): 24Wx4 声道 (4 欧姆, 10% T.H.D.)

## 连接

- 前置放大器输出：2 对 RCA(L/R)
- 低音扬声器前置放大器输出：具有增益控制
- 后辅助装置输入
- 硬线静音
- 硬线遥控输入

## 安全性 / 防盗

- 前面板：可分离
- 显示黑屏：可选择 10/20 秒

## 附件

- 遥控器：超薄遥控器, 带电池
- 用户手册：巴西葡萄牙语, 英语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文
- 快速入门指南：巴西葡萄牙语、英语、西班牙语、中文

## 电源

- 电源：12V 直流电压

## 尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：  
188 x 58 x 190 毫米
- 底盘：1 Din



发行日期 2014-03-13

版本：2.1.4

12 NC: 8670 000 76306  
EAN: 69 23410 70981 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)