



Philips
Système audio pour
voiture

- Bluetooth
- USB/SD
- CD

CEM5100

Un plaisir musical ininterrompu sur la route

avec lecture de CD, MP3 et WMA

Profitez de plusieurs sources musicales dans votre voiture avec le Philips CEM5000. Restez connecté à votre musique et à vos interlocuteurs sur votre téléphone portable, grâce au récepteur Bluetooth® intégré. Également doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité.

Écoutez vos musiques sur support numérique en voiture

- USB Direct et lecteurs de carte SD pour lecture de fichiers MP3/WMA
- Lecteur de CD et MP3 LINK pour la lecture de fichiers musicaux

Excellentes performances, toutes fonctionnalités

- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu
- Récepteur Bluetooth intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique
- Égaliseur paramétrique 3 bandes avec 8 préréglages
- 4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Écran LCD à contraste élevé, pour un affichage parfait
- Façade avant amovible rabattable pour éviter les vols

PHILIPS

Points forts

Suramplification des basses (DBB)




La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

Récepteur Bluetooth intégré



La fonctionnalité mains libres Bluetooth vous permet d'utiliser votre téléphone portable sans danger pendant que vous conduisez afin de ne rater aucun appel. Avec le récepteur Bluetooth® intégré, votre système audio pour voiture peut diffuser directement les fichiers musicaux de votre téléphone.

USB Direct et lecteurs de carte SD



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct et les lecteurs de carte SD intégrés.

Façade avant amovible



Façade avant amovible rabattable pour éviter les vols

Caractéristiques

Afficheur

- Type: Écran LCD matriciel noir et blanc à contraste élevé
- Touches rétroéclairées: Vert nacré

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA, CD-WMA, Clé USB, Carte SD
- Format de compression: MP3, WMA
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB Direct / SD: Lecture/pause, Avance rapide/retour rapide, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: AM, FM stéréo, FM (OIRT)
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nom de la station, Informations sur les stations, Radio Text, Type de programme, Actualités, Actualités et info route

Son

- Égaliseur: 3 bandes
- Paramètres de l'égaliseur: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Amélioration du son: Amplification dynamique des

- basses, MAX Sound, Music Zone
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W (MOSFET)
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 24 W (4 ohms, 10 % THD)

Connectivité

- USB: Port hôte USB 2.0
- Carte mémoire: SD, SDHC
- MP3 Link: Pour la prise en charge de lecteurs MP3
- Microphone: Microphone intégré
- Sortie préamplificateur: 2 paires RCA (G/D)
- Sortie préamplificateur caisson de basses: Avec contrôle du gain
- Entrée Aux arrière

Sécurité/antivol

- Façade: Amovible et rabattable
- Désactivation de l'écran: Sélection 10/20 s

Accessoires

- Télécommande: Télécommande ultraplate avec pile
- Manuel d'utilisation: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien
- Guide de mise en route: Anglais, français, néerlandais, allemand, italien

Alimentation

- Alimentation: 12 V CC

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 188 x 58 x 190 g mm
- Châssis: DIN 1



Date de publication
2013-08-09

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96923
EAN: 87 12581 66465 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com