



飛利浦
車用擴大機

- 2 聲道
- 450 瓦峰值功率



CMQ205



隨時隨地音樂強力放送

採用橋接式 2/1 聲道連接

採用 2/1 聲道的飛利浦車用功率擴大機 CMQ205，高功率且低失真。峰值功率可達 450 瓦，只要透過高階輸入或 RCA 輸入連接您的車用立體聲系統，便能聆聽渾厚低音的真實音樂音效。

高功率，低失真

- 2x75 瓦 RMS 總輸出功率
- 原音重現的低失真擴大機
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 額外的 RCA 輸出連線，增強功率放大效果

便於使用與安裝

- 可調式高 / 低通濾波器，提供豐富的聲音效果

高耐用性提供永續效能

- MOSFET 電源供應確保最佳供電效能
- 鋁製散熱器可提高熱流通，避免過熱
- 電源中斷時，可提供多重保護機制

PHILIPS

車用擴大機
2 聲道 450 瓦峰值功率

規格

音效

- 輸出功率 (最大): 450 瓦
- Class: AB
- 頻道數目: 2
- 聲道混音處理能力: 2/1
- 輸出功率 (RMS) 4 歐姆: 75 瓦 x 2
- 輸出功率 (RMS) 2 歐姆: 110 瓦 x 2
- 訊噪比: >97 分貝
- 訊噪比 (1 瓦 /4 歐姆): >80dB
- 頻率反應: 5-50k Hz
- 總諧波失真: 0.1%<
- 阻抗: 2-8 歐姆

連線

- 線路輸入 (RCA): 一組
- 線路輸出 (RCA): 一組

加強音效

- 低通濾波器: -12dB/oct
- 低通濾波器範圍: 80Hz 或 180Hz
- 高通濾波器: -12dB/oct
- 高通濾波範圍: 80Hz
- 輸入電平控制: 0.3mV - 6V
- 超重低音強化: 於 45Hz 時為 12 分貝

配件

- 快速入門指南: 英文、西班牙文、葡萄牙文、俄文

電源管理

- 電源供應器: 12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 240 x 49 x 246 mm

CMQ205/00

焦點

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

MOSFET 電源供應

MOSFET 電源供應確保最佳供電效能。

多重保護機制

電源中斷時，可提供多重保護機制。

強化重低音喇叭

原音重現的低失真擴大機。

高 / 低通濾波器

可調式低通濾波器和高通濾波器，提供豐富的聲音效果

額外的 RCA 輸出連線

額外的 RCA 輸出連線，增強功率放大效果



發行日期 2013-05-10

版本: 3.0.5

12 NC: 8670 000 65566
EAN: 69 23410 70362 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com