



飛利浦
車用擴大機

- 4 聲道
- 900 瓦峰值功率



CMQ405



隨時隨地音樂強力放送

採用橋接式 4/3/2 聲道連接

採用 4/3/2 聲道的飛利浦車用功率擴大機 CMQ405，高功率且低失真。峰值功率可達 900 瓦，只要透過高階輸入或 RCA 輸入連接您的車用立體聲系統，便能聆聽渾厚低音的真實音樂音效。

高功率，低失真

- 4x75 瓦 RMS 總輸出功率
- 原音重現的低失真擴大機
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

便於使用與安裝

- 可調式高 / 低通濾波器，提供豐富的聲音效果
- 獨立的音量控制，給您彈性的音樂享受

高耐用性提供永續效能

- MOSFET 電源供應確保最佳供電效能
- 鋁製散熱器可提高熱流通，避免過熱
- 電源中斷時，可提供多重保護機制

PHILIPS

車用擴大機
4 聲道 900 瓦峰值功率

規格

音效

- 輸出功率 (RMS) 4 歐姆: 75 瓦 x 4
- 輸出功率 (RMS) 2 歐姆: 110 瓦 x 4
- 輸出功率 (最大): 900W
- Class: AB
- 頻道數目: 4
- 聲道混音處理能力: 4/3/2
- 訊噪比: >97 分貝
- 訊噪比 (1 瓦 /4 歐姆): >80dB
- 總諧波失真: 0.1%<
- 頻率反應: 5-50k Hz
- 阻抗: 2-8 歐姆

連線

- 線路輸入 (RCA): 2 組

加強音效

- 低通濾波器: -12dB/oct
- 低通濾波器範圍: 180Hz
- 高通濾波器: -12dB/oct
- 高通濾波範圍: 80Hz
- 輸入電平控制: 0.3mV - 6V
- 超重低音強化: 於 45Hz 時為 12 分貝

配件

- 快速入門指南: 英文、西班牙文、葡萄牙文、俄文

電源管理

- 電源供應器: 12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 240 x 49 x 373 mm

CMQ405/00

焦點

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

強化重低音喇叭

原音重現的低失真擴大機。

MOSFET 電源供應

MOSFET 電源供應確保最佳供電效能。

多重保護機制

電源中斷時，可提供多重保護機制。

高 / 低通濾波器

可調式低通濾波器和高通濾波器，提供豐富的聲音效果



發行日期 2013-05-10

版本: 3.0.5

12 NC: 8670 000 65567
EAN: 69 23410 70363 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com