



Komplett mjölkkan

- Intelia
- Genomskinlig

CP0210

Komplett genomskinlig kanna

Läs i specifikationerna om vilken produkt som passar

Kanna för Intelia-espressomaskiner. Det genomskinliga materialet gör det lätt att kontrollera mjölknivån. Beställ en extra kanna här – när den ena behöver rengöras kan du använda den andra!

Fördelar

[Lätt att använda Philips reservdelar](#)

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

[Enkel att förnya av produktdelar](#)

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

PHILIPS

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Utbytbar del

Passar produkttyp HD8906



data som kan komma att
ändras
2019, Mars 23
Version: 4.1.1
EAN: 08710103773849

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com