



Misurino per caffè macinato

Verifica i prodotti compatibili sulla tabella delle specifiche

Utilizza 1 o 1,5 misurini di caffè premacinato per un singolo caffè. Utilizza 2 misurini di caffè premacinato per un caffè doppio.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Adatto per.

Poemia: Tutti i modelli