



Misurino per caffè macinato

- Macchine manuali Saeco
- Nero

CP0478

## Misurino per caffè macinato

Verifica i prodotti compatibili sulla tabella delle specifiche

Utilizza 1 o 1,5 misurini di caffè premacinato per un singolo caffè. Utilizza 2 misurini di caffè premacinato per un caffè doppio.

### Vantaggi

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

### Caratteristiche

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

**PHILIPS**

## Specifiche

*Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.*

### Adatto per.

Poemia

Tutti i modelli



Dati soggetti a modifiche  
2018, Maggio 24

Version: 2.0.1  
EAN:

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)