



Lock till behållare för kaffeböner

- Picobaristo, Incanto, EP- och SM-serien
- Genomskinlig
- Diskas inte i diskmaskin

CP0504

Lock till behållare för kaffeböner

Läs specifikationerna för att se vilka produkter som passar

Locket täcker behållaren för malet kaffe och bevarar kaffebönornas utmärkta arom. Kompatibel med Incanto, Picobaristo, Philips 3000-serien, Philips 3100-serien, Philips 4000-serien. (inklusive EP- och SM-serierna) och Philips 5000-serien.

Fördelar

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Utbytbar del

Passar produkttyper: HD8821

HD8824
HD8841

PHILIPS

	HD8844	EP3550/00
	HD8847	EP3551/00
	HD8911	EP4010/00
	HD8914	EP4050/00
	HD8831	SM3061/00
	HD8832	EP4051/00
	HD8834	EP3363/10
	HD8917	EP3362/00
Passar produkttyp	HD8927 [PICOBARISTO]	EP3363/00
	HD8928 [PICOBARISTO]	EP3551/10
	HD8924	EP3558/00
	HD8915/01	EP3559/00
	HD8915/09	EP5360
	HD8921/01	EP5361
	HD8921/09	EP5365
	HD8922/01	EP5960
	HD8922/09	EP5961
	HD8925/01	
	HD8925/09	



data som kan komma att
ändras
2019, Mars 23
Version: 8.0.1
EAN: 08710103833666

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com