

# PHILIPS

## Mixerskål

glas

CP6681



## 50 % finare mixning

Läs om vilka modeller som passar i specifikationerna

Med ProBlend 6 3D-teknik, 1 400 watt och hastigheter på upp till 35 000 varv/min kan du avnjuta lenare smoothies och mixningar med precis rätt smak och konsistens. Bevisat effektiv för att motivera användarna att öka intaget av frukt och grönsaker i kosten.

### Lätt att använda Philips reservdelar

- Förya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

# Funktioner

## Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

# Specifikationer

## Utbytbar del

**Passar produkttyper::** HR3651, HR3652, HR3653, HR3654, HR3655, HR3656, HR3657, HR3658, HR3659

## Passar för:

**SENSEO® Original:** HR3651/00, HR3652/00, HR3653/00, HR3654/00, HR3655/00, HR3657/90, HR3652/02, HR3655/02, HR3658/01

