

PHILIPS

Deksel voor
moleninstellingsopening

Deep Black

SENSEO® SARISTA

CRP950/01



Deksel voor moleninstellingsopening SENSEO® SARISTA Geschikt voor het Deep Black-model (HD8030/60)

Dit deksel voor de moleninstellingsopening van het Philips SENSEO® SARISTA bean-funnel koffiezetapparaat bedekt de opening boven op het apparaat voor het aanpassen van de moleninstelling.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttype:: HD8030/60

