



Deksel voor moleninstellingsopening

- Deep Black
- SENSEO® SARISTA

CRP950/01

Deksel voor moleninstellingsopening SENSEO® SARISTA

Geschikt voor het Deep Black-model (HD8030/60)

Dit deksel voor de moleninstellingsopening van het Philips SENSEO® SARISTA bean-funnel koffiezetapparaat bedekt de opening boven op het apparaat voor het aanpassen van de moleninstelling.

Voordelen

[Het gemak van Philips-reserveonderdelen](#)

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

[Eenvoudig vervangen van onderdelen](#)

Zo nu en dan heeft uw product een opknopbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

PHILIPS

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor HD8030/60
producttype:



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, maart 16
Versie: 1.0.3
EAN: 08710103603795

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com