

飞利浦
车载娱乐系统



CSP1200/93

您的移动音乐剧场

可呈现强劲有力的音符和节拍

30 厘米飞利浦车载低音扬声器 CSP1200 可让您感受到身临其境的音乐体验。这款低音扬声器的峰值功率为 1600 瓦，具有高密度纤维复合音锥和 4 层铜质音圈，可为您呈现强劲有力的音符和节拍以及震撼的低音效果。

在旅途中体验饱满低音

- 400W RMS 功率处理
- 高密度复合音锥可进一步提升低音效果
- 4 层铜质音圈可展现绝对强劲的低音
- 丁基合成橡胶悬边可确保最流畅的响应
- 强化永磁铁氧体确保高功率性能

耐用性强，性能持久可靠

- 坚实的纤维复合音锥，可在任何天气条件下保证一致的音响效果
- 厚实的磁体橡胶护罩可有效防止物理损坏
- 极端条件下的耐用性和性能稳定性

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 400 瓦
- 峰值音响功率: 1600 瓦
- 灵敏度: 89dB
- 频率响应: 20-1500 赫兹
- 阻抗: 4 欧姆

扬声器

- 扬声器类型: 低音炮
- 扬声器尺寸: 30 厘米 (12 英寸)
- 扬声器数: 1

低音扬声器

- 隔音膜: 音锥
- 隔音膜材料: 纤维复合

- 悬边: 橡胶
- 音圈: 单个装
- 音圈材料: 铜制
- 磁铁: 铁氧体
- 磁铁质量: 55.4 安士
- 阻尼器: NC

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
317 x 155 x 317 毫米
- 安装深度: 145.5 毫米

附件

- 快速入门指南: 英语, 简体中文
- 线缆: 扬声器线



发行日期 2012-03-16

版本: 2.1.10

12 NC: 8670 000 53259
EAN: 87 12581 48599 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com