



Philips
Altavoz coaxial para
automóviles

- 16,5 cm (6,5")
- 3 vías
- 210 W



CSP630

Tu sistema de música portátil

con estéreo de tres vías para un sonido increíble

Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles Philips CSP630. Estos altavoces tridireccionales de 16,5 cm tienen una potencia máxima de 210 W y un cono de polipropileno liviano con un tweeter de cúpula suave PEI para que disfrutes de una música espectacular con sonido nítido.

Sonido realista vayas donde vayas

- Potencia de 40 W RMS
- Cono de polipropileno liviano para un sonido más nítido
- El tweeter de cúpula PEI suave ofrece tonos cálidos y texturados
- Cubierta de tela sensible para disfrutar al máximo de los detalles del sonido
- Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta calidad

Alta resistencia y rendimiento sostenible

- Resistente cono de polipropileno para todos los climas
- La estética rejilla protege a los altavoces de los daños
- Durabilidad y rendimiento estable incluso en condiciones extremas

Fácil de usar y de instalar

- Se adapta perfectamente a todos los altavoces con aberturas de 16,5 cm
- Fácil conexión de cables en los altavoces

PHILIPS

Destacados

Cono de polipropileno liviano



El diafragma está ubicado dentro del altavoz sobre una bobina móvil y produce una señal en forma de onda cuando recibe la señal de entrada. Así, transforma esta señal en una señal sonora. El polipropileno es uno de los plásticos más livianos que existen y es un material ideal para los diafragmas de los altavoces debido a su liviandad, resistencia, rigidez y tolerancia a las altas temperaturas. Estos conos de polipropileno reproducen música de alta calidad ya que perciben hasta las señales de sonido más pequeñas y las convierten en sonidos claros y llenos de vida.

Cubierta de tela sensible



Una cubierta delicada conecta el diafragma del woofer a la estructura del altavoz para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando las señales de audio llegan al cono interno del woofer, la cubierta envolvente coloca al cono en su posición original para que esté preparado para recibir otra señal sonora. Así, el woofer puede capturar todas las señales con un mínimo de distorsión para brindarte un sonido claro y suave, independientemente del volumen de la música.

Tweeter de cúpula PEI suave



La polieterimida (PEI) es un material ideal para fabricar tweeters de cúpula debido a su liviandad, su

gran elasticidad y estabilidad y su tolerancia a las altas temperaturas. En el interior del tweeter, el pequeño diafragma (la abertura de la cúpula) produce tonos de alta frecuencia. Estos tweeters de cúpula de PEI pueden capturar hasta las notas musicales más altas para agregar textura y calidez a la música en toda la gama de tonos agudos. La forma de la cúpula expande el sonido para que puedas escuchar las notas altas desde cualquier asiento del automóvil.

Imán de ferrita resistente



La ferrita es un material liviano pero resistente que genera un campo magnético permanente y uniforme. Es el componente clave de los altavoces que induce el movimiento de la bobina móvil y el diafragma. Cuando recibe una señal de entrada, la bobina móvil actúa como un electroimán para que el diafragma del tweeter y el woofer la atraigan o la repelan. El imán de ferrita genera un campo magnético uniforme para suavizar el movimiento del diafragma, lo que garantiza una menor distorsión en la salida de audio. Gracias al imán de ferrita de alta estabilidad y potencia, la bobina móvil puede producir sonidos altos y mantener la suavidad de los tonos.

Estética rejilla



La rejilla de los altavoces ha sido diseñada para darle al automóvil una apariencia sofisticada. Está compuesta por dos partes (una malla metálica desmontable y un aro de plástico) y cuando se coloca sobre el altavoz cubre por completo la cúpula del tweeter y el cono del altavoz. Es fuerte y duradera y protege a los altavoces de golpes accidentales y manoseos que pueden afectar el rendimiento del sonido.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 40 W
- Máxima potencia musical: 210 W
- Respuesta de frecuencia: 40-30k Hz
- Impedancia: 4 ohmios

Altavoces

- Tipo de altavoz: Altavoz coaxial
- Número de vías: 3 vías
- Tamaño del altavoz: 16,5cm (6,5")
- Cantidad de altavoces: 2

Woofer

- Diafragma: Cono
- Material del diafragma: Polipropileno
- Cubierta: Tela
- Bobina móvil: Individual
- Material de la bobina móvil: Cobre
- Imán: Ferrita
- Regulador: Conex

Tweeter

- Tamaño: 38 mm (1-1/2")
- Diafragma: Cúpula
- Material del diafragma: PEI
- Imán: Neodimio

Accesorios

- Rejilla de los altavoces: con malla metálica
- Guía de inicio rápido: Inglés, español, portugués, ruso
- Cables: Cables de los altavoces

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 173 x 81 x 173 mm
- Profundidad de soporte: 57,8 mm
- Prominencia del tweeter: 4 mm



Fecha de publicación
2013-05-28

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03684
EAN: 69 23410 72119 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com