


Philips
Sistema de
entretenimiento para el
automóvil



CSP652

Tu equipo de música móvil

con una calidad de sonido incomparable

Disfruta de tu música con potencia y sin distorsiones con el sistema de altavoces para automóviles Philips CSP652 de 16,5 cm. Con una potencia máxima de 300 W y una red externa cruzada que restablece los detalles con alta fidelidad, la música es más nítida que nunca.

No te pierdas ningún detalle de sonido

- La red externa cruzada restablece el sonido original con precisión
- El cono compuesto de fibra te ofrece un sonido nítido con la más baja distorsión
- Los tweeters con cúpula de seda suave restablecen los detalles de alta fidelidad
- Los tweeters giratorios optimizan las altas frecuencias

Sonido de gran potencia vayas donde vayas

- Potencia RMS de 60W
- Cubierta de caucho butílico para un sonido más suave
- Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia

Gran durabilidad y rendimiento sostenible

- Cono de fibra compuesta resistente para usarlo en todo tipo de clima
- Estética rejilla para evitar daños en los altavoces.
- Resistencia y rendimiento estable en condiciones extremas

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 60 W
- Máxima potencia musical: 300W
- Sensibilidad: 91dB
- Respuesta de frecuencia: 34-35k Hz
- Impedancia: 4 ohmios

Bocinas

- Tipo de altavoz: Altavoz por componentes
- Cantidad de vías: Bidireccional
- Tamaño del altavoz: 16,5cm (6,5")
- Número de altavoces: 4

Woofers

- Diafragma: Cono
- Material del diafragma: Compuesto de fibra
- Cubierta: Caucho
- Bobina móvil: Individual
- Material de la bobina móvil: Cobre
- Imán: Ferrita
- Imán: 18,8 Oz
- Amortiguador: Conex

Tweeter

- Tamaño: 36mm (1-2/5")
- Diafragma: Cúpula
- Material del diafragma: Seda
- Imán: Neodimio
- Opciones de montaje: Montaje en ángulo, Montaje empotrado, Montaje sobre superficie, Montaje giratorio

Accesorios

- Red cruzada: Pasivo
- Rejilla del altavoz: Con red de metal
- Guía de configuración rápida: Inglés, chino simplificado
- Adaptador en ángulo: 2
- Marco fijo: 2
- Soporte del montaje: 2
- Cables: Cables para bocinas

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 172 x 84 x 172 mm
- Profundidad: 62,8 mm



Fecha de publicación
2011-10-18

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56234
EAN: 87 12581 50430 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com