



Philips  
Sistema de  
entretenimiento para  
automóviles



CSP6910

# Tu sistema de música portátil

con estéreo de tres vías para un sonido increíble

Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles de Philips CSP6910. Estos altavoces de 3 vías de 16 x 24 cm tienen una potencia máxima de 300 W y un cono de polipropileno ovalado con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de los detalles de la música con graves increíbles.

## Sonido realista vayas donde vayas

- Potencia RMS de 50 W
- Cono de polipropileno ovalado para reforzar los graves
- El tweeter de cúpula PEI suave ofrece tonos cálidos y texturados
- Cubierta de caucho butílico para una máxima respuesta, más suave
- Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta calidad

## Alta resistencia y rendimiento sostenible

- Resistente cono de polipropileno para todos los climas
- La estética rejilla protege a los altavoces de los daños
- Durabilidad y rendimiento estable incluso en condiciones extremas

## Fácil de usar y de instalar

- Se adapta perfectamente a todos los altavoces con aberturas de 16 x 24 cm
- Fácil conexión de cables en los altavoces

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 50 W
- Máxima potencia musical: 300 W
- Sensibilidad: 90 dB
- Respuesta de frecuencia: 28-32k Hz
- Impedancia: 4 ohmios

## Altavoces

- Tipo de altavoz: Altavoz coaxial
- Número de vías: 3 vías
- Tamaño del altavoz: 16 x 24 cm (6 x 9")
- Cantidad de altavoces: 2

## Woofers

- Diafragma: Cono
- Material del diafragma: Polipropileno
- Cubierta: Caucho
- Bobina móvil: Individual
- Material de la bobina móvil: Cobre
- Imán: Ferrita
- Masa del imán: 12,6 Oz
- Regulador: Conex

## Tonos medios

- Tamaño: 54 mm (2-1/8")
- Diafragma: Cono
- Material del diafragma: Papel
- Imán: Neodimio

## Tweeter

- Tamaño: 15 mm (3/5")
- Diafragma: Cúpula
- Material del diafragma: PEI
- Imán: Neodimio

## Accesorios

- Rejilla de los altavoces: con malla metálica
- Guía de inicio rápido: Inglés, chino simplificado
- Cables: Cables de los altavoces

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):  
263 x 104 x 192 mm
- Profundidad de soporte: 77,5 mm
- Prominencia del tweeter: 17 mm



Fecha de publicación  
2013-03-04

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56222  
EAN: 87 12581 50420 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)