

飞利浦
车载娱乐系统

10.2 厘米 (4 英寸)
双向
110 瓦峰值



CSQ405

您的移动音乐剧场

具有双向立体声，音效自然逼真

用飞利浦车载立体声扬声器 CSQ405 感受美妙音乐。这些 10 厘米双向扬声器峰值功率为 110 瓦，并具有带软质 PEI 球顶高音扬声器的轻质聚丙烯音锥，可确保您欣赏到清晰逼真的音乐细节。

旅途中感受动听音乐

- 轻盈的聚丙烯音锥可提供清晰的音质
- 软质 PEI 球顶高音扬声器可呈现细腻的暖音
- 敏感的布质悬边可反映最真实的声音细节
- 强化永磁铁氧体确保高功率性能
- 20W RMS 功率处理

耐用性强，性能持久可靠

- 坚固的聚丙烯音锥可在任何天气条件下保证一致的音响效果
- 极端条件下的耐用性和性能稳定性

安装简单，使用方便

- 完全适合所有 10 厘米扬声器开口
- 简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可

PHILIPS

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 20W
- 峰值音响功率: 110W
- 灵敏度: 86dB
- 频率响应: 45-28k 赫兹
- 阻抗: 4 欧姆

扬声器

- 扬声器类型: 同轴扬声器
- 扬声器尺寸: 10 厘米 (4 英寸)
- 向数: 双向
- 扬声器数: 2

低音扬声器

- 隔音膜: 音锥
- 隔音膜材料: 聚丙烯
- 悬边: 布质
- 音圈: 单个装
- 音圈材料: 铜制
- 磁铁: 铁氧体

- 磁铁质量: 3.6 安士
- 阻尼器: Conex

高音扬声器

- 规格: 28 毫米 (1-1/10 英寸)
- 隔音膜: 球顶
- 隔音膜材料: PEI
- 磁铁: 钹金属

附件

- 快速入门指南: 英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语
- 线缆: 扬声器线

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
134 x 63 x 134 毫米
- 安装深度: 44 毫米
- 高音扬声器凸缘: 4 毫米



发行日期 2014-03-13

版本: 1.0.7

12 NC: 8670 000 65504
EAN: 69 23410 70355 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com