

Philips  
SoundBar-Heimkino-  
Lautsprecher

Virtual Surround  
Kabelloser Subwoofer  
für Android

CSS5123



## Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

mit kabellosem Subwoofer

Erwecken Sie Filme und Musik von Ihrem Tablet/Smartphone mit diesem Philips Heimkino-Lautsprecher CSS5123. Sie können Filme und Musik kabellos von Ihrem Android™-DLNA-Gerät oder PC streamen und zusammen mit Familie und Freunden genießen.

### Kabellose Verbindung für grenzenloses Entertainment

- Übertragen Sie kabellos Filme und Musik mit SimplyShare.
- Streamen Sie Filme von einem Gerät auf den Fernseher, während Sie im Internet surfen
- Cleverer, integrierter Media Player zur Wiedergabe all Ihrer Mediendateien
- Funktioniert mit allen Android™ DLNA-Telefonen und -Tablets

### Müdelos kräftiger und satter Sound

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- Kabelloser Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel
- Angewinkelte Halterung für frontale Soundwiedergabe

### Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum


- Ultraflach, passt perfekt vor Ihren Fernseher
- Cleveres und schlankes Design für vielseitige Positionierung



# PHILIPS

## Besonderheiten

### Kompatibilität mit Android™



Dieser Heimkino-Lautsprecher ist mit allen Android™ DLNA-Tablets und -Telefonen kompatibel, damit Sie all Ihre Lieblingsmusik, -filme und -fotos drahtlos übertragen können. Überprüfen Sie einfach, ob Ihr Heimkino-Lautsprecher und die Android-Geräte mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind, und schon können Sie endlose Unterhaltung genießen.

### Kabellose Übertragung



Mit Philips SimplyShare können Sie Ihre Lieblingsmusik, -filme und -fotos bequem und direkt von Ihrem Android DLNA-Tablet/-Telefon auf Ihren Heimkino-Sound übertragen. Verbinden Sie einfach Ihren Heimkino-Lautsprecher, Ihren Fernseher und Ihre Android-Geräte mit Ihrem WiFi-Netzwerk, und beginnen Sie mit der einfachen Übertragung Ihrer Mediendateien.

### Integrierter Smart Media Player



Mit dem integrierten Smart Media-Player können Sie all Ihre Mediendateien auf diesem Heimkino-Lautsprecher wiedergeben. Schließen Sie einfach eine tragbare Festplatte, ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte an den USB-Anschluss/SD-Kartensteckplatz\* des Heimkino-Lautsprechers an, und genießen Sie Ihre Musik, Filme und Fotos bequem von Ihrem Sofa aus.



# Daten

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Bild: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB
- Integrierte Anschlüsse: WiFi
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Ethernet, HDMI 1.4-Ausgang (ARC)

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 840 x 48 x 110 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 2,2 kg
- Subwoofer (B x H x T): 220 x 251 x 280 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4 kg
- Verpackung (B x H x T): 900 x 304 x 373 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 11 kg

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Lautsprecher pro Seite: 1 x 1-Zoll Mylar-Hochtöner, 1 x 64 mm Bass-Woofer
- Lautsprecherimpedanz: 8 Ohm
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 4 Ohm

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

## Leistung

- Stromverbrauch: 45 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

## Ton

- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Verbesserung der Soundqualität: Automatische Lautstärkeinstellung, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Sound System: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 30 W x 2
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 90 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 150 W

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis



Ausstellungsdatum  
2015-02-17

Version: 7.4.6

12 NC: 8670 000 82307  
EAN: 87 12581 62143 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Gilt nur für bestimmte Modelle. Ausführliche Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen.