



飞利浦
手机

298

CT0298BLK



掌上多媒体

外观优美的飞利浦 298 包含了一整套先进的多媒体功能。为了让您享受到最大的乐趣，MicroSD 卡插槽允许您在 2GB 额外存储中存放更多的多媒体文件。

量身定制

- 轻薄纤巧
- 262K 色 TFT 超大显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩

充分扩展您的多媒体体验

- MP3 播放和彩铃，带来超凡的听觉享受
- 集成数码相机
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

尺寸

- 天线: 集成
- 形状因数: 滑盖
- 手机颜色: 灰色
- 听筒尺寸: 95 x 47.5 x 13.9 毫米
- 手机重量: 82 克

图片 / 显示

- 主屏颜色: 262 万色
- 主屏技术: TFT
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 1.8 英寸
- 分辨率: 128 x 160 像素

网络功能

- GSM 频段: 900, 1800 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), EMS / release 4, MMS, 多媒体消息服务, 预定义信息 (短信, 彩信), 短信群发, WAP OTA provisioning
- 服务: SIM Toolkit / Release 99
- 语音编解码器: FR/AMR/HR

静态照片拍摄

- 相机: 集成
- 数码变焦: x4
- 影像传感器类型: CMOS
- 图像模式: 连续, 夜间模式, 自拍模式
- 画面分辨率: VGA (640x480), QVGA (320x240), 120x160, 128x160, 60x80
- 特效预览模式: 灰度, 深褐色, 蓝光效果, 绿色效果, 反色
- 白平衡: 自动, 荧光灯, 日光, 白炽灯, 阴天, 白炽灯
- 画面质量: 普通, 高, 低

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF (87a & 89a), JPEG

录制视频

- 分辨率 (像素): 128x104
- 压缩格式: 动态 JPEG

音响

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦

音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3

音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

存储介质

- 内置存储器容量: 400 KB
- 存储卡类型: Micro Secure Digital (SD) 存储卡
- 内存管理: 存储器状态
- 存储卡最大容量: 2 十亿字节

方便

- 按钮和控制: 4 向导航键和输入, 软键
- 通话管理: 通话计费, 呼叫前转, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 时钟 / 版本: 国际时钟
- 易于使用: 免提模式, 软键, 振动提示
- 游戏和应用程序: 闹钟, 计算器, 日历, 国际单位换算器
- 可用语言: 界面: 简体中文, 繁体中文, 英语, 印度尼西亚语, 罗马尼亚语, 俄语, 泰语, 土耳其语, 乌克兰语, 越南语
- 个人信息管理: 夏令时, 时区, 国际时钟
- 个性化/自定义: 可下载图片, 可下载铃声, 屏幕保护程序, 墙纸, 铃声
- 振铃
- 内嵌游戏: 2

电源

- 电池容量: 600 mAh
- 电池类型: 锂电池
- 待机时间: 长达 220 小时
- 通话时间: 长达 3 小时

附件

- 标准包装包括: 干电式, 充电器, USB 数据线, 豪华立体声耳机

产品集锦

轻薄纤巧

262K 色 TFT 超大显示屏

借助其具有超凡图像品质和响应时间的 262K 色超大显示屏, 最逼真、最绚丽的图片与照片, 随之而来的乐趣与激情, 一切尽在您的掌控之中。

MP3 播放和铃声

使用数据线或外部存储卡将 MP3 音乐文件传输到您的手机上, 随时为您带来超凡的听觉享受。您还可以选择一个 MP3 文件来个性化您的铃声。

集成数码相机

集成数码相机, 可让您随时随地拿起手机进行拍照, 然后通过彩信或电子邮件将它们发送出去, 或存储在手机内存中。

MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡, 可以体验额外容量带来的便利, 享受存储多媒体文件的乐趣。



发行日期 2009-01-22

版本: 2.0.1

12 NC: 8670 000 41891
EAN: 87 12581 44020 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。