

飞利浦  
手机

D613

蓝色

CTD613BLU



## 享受时尚的 3G 生活

凭借多功能和精美外观，电力强劲的飞利浦 D613 手机在市场上倍受欢迎，这得益于它具有的高级 EVDO 和 GSM 双重网络覆盖和时尚设计。工作稳定，运行快速，外观酷炫 - 这就是全新的 3G 手机。

### 事件安排井然有序

- 在 EVDO 上享受高速网上冲浪的快感
- 双模式（EVDO 和 GSM），联络更方便

### 发出您的时尚宣言

- 时尚设计图形
- 外置 OLED 显示屏，轻松方便

### 多媒体必备功能

- 2 百万像素的相机，珍藏您的回忆
- 享受蓝牙立体声音乐
- MicroSD 存储卡插槽可增加内存 / 数据存储容量

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。

### MicroSD 存储卡插槽

通过在手机的内置存储卡插槽中插入 MicroSD 存储卡，可以体验额外容量带来的便利，享受存储多媒体文件的乐趣。

### 双模式 (EVDO 和 GSM)

您的飞利浦手机支持 UIM 和 SIM 卡，可以同时访问 EVDO 和 GSM 网络连接。现在您

只需一部电话，即可在两个网络上享受更大的移动联络范围。

### 2 百万像素相机

以 2 百万像素分辨率带来的清晰锐利的画质，留住和享受您的美好回忆。鲜艳而绚丽的照片尽在轻按快门间。



# 规格

## 图片 / 显示

- 主屏颜色: 65536
- 主屏分辨率: 240x320 像素
- 主屏技术: TFT
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.4 英寸

## 声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, 语音记事铃声, AMR 铃声

## 视频播放

- 压缩格式: MPEG4, 3GP
- 分辨率 (像素): 176x144, 320x240

## 录制视频

- 压缩格式: MPEG4
- 帧速率: 15 fps
- 分辨率 (像素): 176x144, 320x240

## 音频播放

- 音频支持格式: AMR, Midi, MP3, AAC

## 音频捕捉

- 语音录制: 是, AMR

## 静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 旋转: 90 度步进

## 静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 影像传感器类型: CMOS
- 图像文件格式: JPEG
- 图像模式: 普通, 自拍模式
- 画面分辨率: VGA (640x480), 768x1024, SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200)
- 特效预览模式: 黑白, 普通, 蓝光效果, 色彩转化, 绿色效果, 红色效果, 深褐色
- 白平衡: 自动, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 日光
- 画面质量: 普通, 高, 低
- 高级设置: 对比度

## 存储介质

- 存储卡类型: 迷你 Secure Digital (SD)
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
- 存储卡最大容量: 8 十亿字节
- 用户内存: 117 MB

## 多媒体应用

- 记忆卡接口: SD 卡插槽

## 连接

- 蓝牙
- 耳机: 通过迷你 USB 连接器
- PC Link: USB 2.0

- 无线连接: 蓝牙
- 蓝牙模式: A2DP, 耳机, 文件传输规范

## 便利性

- 按钮和控制: 打开 / 关闭电源, 侧键
- 通话管理: 通话保持, 通话计时, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 呼叫前转, 防火墙
- 时钟 / 版本: 数字, 国际时钟
- 易于使用: 免提模式, 振动提示, 双 SIM 卡
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 我的卡片, 货币转换器, 国际单位换算器, 电子秒表
- 可用语言: 界面: 简体中文, 英语
- 个人信息管理: 时区, 智能电话簿, Vcard 交换, 国际时钟, 任务列表
- 个性化 / 自定义: 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声
- 振铃
- 音量控制

## 附件

- 标准包装包括: 电池, 充电器, USB 数据线, CD ROM (手机工具), 额外电池, 手机, 用户手册

## 环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料: 箱体
- 用户手册: 再造纸

## 尺寸

- 天线: 集成式
- 形状因数: 翻盖
- 手机颜色: 蓝色
- 手机尺寸: 102 毫米 x 49.6 毫米 x 17.7 毫米
- 手机重量: 105 克 (带电池)

## 电力

- 电池类型: 锂电池
- 电池容量: 980 毫安培
- 待机时间: 长达 100 小时
- 通话时间: 长达 180 分钟
- 电池节能管理器: 自动开 / 关机

## 网络功能

- 3G: CDMA2000 EVDO
- CDMA 频段: 800 MHz
- GSM 频段: 900, 1800 MHz
- 信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预设 SMS
- 服务: SIM Toolkit / Release 99, WAP 2.0
- 语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR



发行日期 2012-01-20

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 000 81435  
EAN: 69 31555 21028 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)