

PHILIPS

Xenium

Xenium

Xenium E111

Черный

СТЕ111ВК



Всегда на связи

Изогнутый корпус и аккумулятор 1000 мА·ч — Philips E111 обеспечит комфортные ощущения благодаря удобному интерфейсу и длительному времени работы в режиме разговора. FM-радио и две SIM-карты помогут общаться так, как любите именно вы.

Создан для вас

- Превосходный аккумулятор 1000 мА*ч
- Две SIM-карты

Простота использования

- Цветной TFT-дисплей 1,77" для яркого и насыщенного изображения
- Слушайте радио так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру
- Встроенный фонарик
- Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Характеристики

Размеры

Форм-фактор: Моноблок

Размеры трубки: 108*44*13 мм

Вес трубки: 68 г (Вес продукта основан на теоретических расчетах. Фактический вес отдельных продуктов может отличаться.)

Антенна:

Встроенная

Цвет трубки: Черный

Сетевые функции

Частота GSM: 1800, 900 МГц

Сообщение: SMS (служба коротких сообщений), SMS CB (передача коротких сообщений), многоадресное SMS

Частота GSM (Основная SIM-карта): 900, 1800 МГц

Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 900, 1800 МГц

Изображение/дисплей

Технология основного дисплея: TFT

Разрешение основного дисплея: 128x160 пикселей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

1,77 (дюймы)

Цвета основного дисплея: 262 000

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона)

Подключения

Гарнитура: Через разъем 3,5 мм

Последовательные подключения: Кабель USB-MicroUSB

Возможности модема: EDGE

Функция PC Link:

USB 1.1

Беспроводное соединение: Bluetooth

Комфорт

Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода

Распределение вызовов: Экстренный вызов, Пропущенные звонки, Принятые звонки, перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Отключение микрофона

Часы/версия: Цифровой дисплей

Удобство использования: С двумя SIM-картами, режим Handsfree, Графический интерфейс пользователя, Блокировка клавиатуры, виброрежим

Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, Календарь, Фонарик, Секундомер

Язык интерфейса пользователя: Английский,

Румынский, Русский, Украинский

Мультимедиа: FM-радио

Персональные/пользовательские настройки: Заставка, Мелодии звонков

Вибровывоз

Ввод текста: Счетчик знаков в строке

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время нахождения в режиме ожидания: До 810 часов (теоретические значения при идеальных условиях; наиболее благоприятные условия)

Время разговора: До 13,3 часов (теоретические значения при идеальных условиях; наиболее благоприятные условия)

Емкость аккумулятора: 1000 мА/ч

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Батарея,

Краткое руководство, Зарядное устройство,

Международная гарантия

Экохарактеристики

Припой в изделии не содержит свинца

Упаковочный материал: Картон

Инструкция по эксплуатации: переработанная бумага

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, JPEG, GIF, PNG

Аудиозапись

Диктофон: Технология AMR

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR, Midi, MP3

Аудиозапись

Диктофон

Мультимедийные приложения

Доступ к карте памяти: Слот карты SD

Создание фотоснимков

Разрешение изображения: VGA (640x480)

Медианосители

Максимальная вместимость карты памяти: 16 ГБ

Типы карт памяти: Micro SD

Управление памятью: Состояние памяти

Особенности

Встроенный радиоприемник

Оцените удобство настройки FM-радио. Слушайте музыку так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру. Просто подключите гарнитуру, которая также является антенной, и выберите в меню функцию прослушивания.

Две SIM-карты

Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

