

PHILIPS

Мобильный телефон

Xenium

Xenium E125

Черный

СТЕ125ВК



Всегда на связи

Xenium E125 с аккумулятором на 2000 мА*ч — простой, но одновременно невероятно функциональный: экран с диагональю 1,77 дюйма, большой динамик, FM-радио и поддержка двух SIM-карт. Все это меняет привычный взгляд на качество мобильной связи.

Создан для вас

- Цветной TFT-дисплей 1,77" для яркого и насыщенного изображения
- Высококачественный аккумулятор 2000 мА*ч
- Две SIM-карты

Простота использования

- Слушайте радио FM на большой громкости через динамики
- Встроенный фонарик
- Цифровая фотокамера

Характеристики

Размеры

Форм-фактор: Моноблок

Размеры трубки: 117 x 48,5 x 15,6 мм

Антенна: Встроенная

Вес трубки: 91 г

Сетевые функции

Частота GSM: 900, 1800, 1900, 850 МГц

Сообщение: SMS (служба коротких сообщений)

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

Частота GSM (Основная SIM-карта): 900, 1800, 1900, 850 МГц

Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 900, 1800, 1900, 850 МГц

Изображение/дисплей

Технология основного дисплея: TFT

Разрешение основного дисплея: 128x160 пикселей

Цвета основного дисплея: 65536

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

1,77 (дюймы)

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона)

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, Технология AMR, Midi

Аудиозапись

Диктофон: Технология AMR

Аудиозапись

Диктофон: Да

Медианосители

Типы карт памяти: Micro SD

Максимальная вместимость карты памяти: 16 ГБ

Управление памятью: Состояние памяти

Мультимедийные приложения

Доступ к карте памяти: Слот карты SD

Подключения

Последовательные подключения: Кабель USB-MicroUSB

Комфорт

Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода

Распределение вызовов: Счетчики вызовов, время разговора, Экстренный вызов, Пропущенные звонки, Принятые звонки

Часы/версия: Цифровой дисплей

Удобство использования: С двумя SIM-картами, режим Handsfree, Графический интерфейс пользователя, Блокировка клавиатуры, виброрежим

Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер

Язык интерфейса пользователя: Латвийский,

Английский, Эстонский, Литовский, Румынский, Русский, Украинский

Мультимедиа: FM-радио

Персональные/пользовательские настройки: Заставка, Мелодии звонков

Ввод текста:

Счетчик знаков в строке

Вибровывод: Да

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Емкость аккумулятора: 2000 мА*ч

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Элемент питания, Инструкция по эксплуатации, зарядное устройство, Гарантийный талон

Экохарактеристики

Припой в изделии не содержит свинца: Да

Упаковочный материал: Картон

Инструкция по эксплуатации: переработанная

бумага: Да

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, JPEG, GIF, PNG

Камеры

Разрешение изображения: QVGA 320x240



* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Все изображения представлены только в качестве примера. Фактические характеристики, такие как цвета и экранное меню, могут отличаться от представленных на рисунках.

* Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти MicroSD емкостью до 16 ГБ. Карта памяти MicroSD не входит в комплект.