



Philips
Xenium

E168
黑色

CTE168BK

外观简约，功能强大

飞利浦 E168 力求成为外观极致简单但功能丰富卓越的手机。采用 1600 毫安时电池、2.4 英寸显示屏、FM 收音机和双 SIM 卡设计。这款手机重新定义了移动通信的质量。

为您量身打造

- 26.2 万色 6.1 厘米（2.4 英寸）QVGA TFT 显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩
- 超凡 1600 毫安时电池

简单易用

- 双 SIM 卡，2 组联系人列表
- 内置手电筒
- 用您自己的方式欣赏 FM 音乐 - 直接播放或是使用耳机
- 集成数码相机

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.4 英寸
- 主屏分辨率 : 240x320 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色

静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, JPEG, GIF, PNG

存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 16 GB
- 内存管理 : 存储器状态

连接

- 耳机 : 通过接口插孔 (手机)
- 串行连接 : USB-MicroUSB 数据线

网络功能

- GSM 频段 (主 SIM) : 900, 1800, 1900, 850 MHz
- GSM 频段 (次 SIM) : 900, 1800, 1900, 850 MHz
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, MMS, 多媒体消息服务 (彩信)
- 服务 : WAP 2.0
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段 : 900, 1800, 1900, 850 MHz

功率

- 电池容量 : 1600 毫安
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 长达 1403 小时的待机时间
- 通话时间 : 长达 18 小时

多媒体应用

- 记忆卡接口 : SD 卡插槽

便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 简体中文
- 易于使用 : 双 SIM 卡, 免提模式, 键盘锁, 软键,

振动提示, 图形用户界面

- 通话管理 : 通话计数器, 通话计时, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 呼叫前转, 通话保持, 呼叫等待 *
- 按钮和控制 : 4 向导航键和输入
- 时钟 / 版本 : 数字
- 多媒体 : FM 收音机
- 振铃
- 游戏和应用程序 : 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表
- 文本输入 : 字符计数器, 智能预测输入
- 个性化 / 自定义 : 墙纸, 铃声

声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦

音频捕捉

- 语音录制 : AMR

音频播放

- 音频支持格式 : MP3, Midi, AMR

音频录制

- 录制您自己的声音

尺寸

- 形状因数 : 直板
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 黑色
- 手机尺寸 : 122.5 毫米 X 51.5 毫米 X 13.9 毫米
- 手机重量 : 100 克

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料 : 卡通箱
- 用户手册 : 可回收纸

附件

- 标准包装包括 : 电池, 充电器, 用户手册, USB 数据线

产品亮点

双 SIM 卡



一机双卡双待, 可以使您保持与外界更紧密的接触, 一机双卡, 您再也不用携带两部手机在身边了。

数码相机

VGA 分辨率 (640x480 像素) 的集成数码相机使您可以随时随地用手机拍摄生命中珍贵的时刻。按下相机键拍摄靓丽的照片, 可用作墙纸和自主来电写真, 也可以通过彩信发送。

1600 毫安时电池

您的飞利浦手机随附一个性能出众的 1600 毫安时电池, 确保您在外出时能够持久连接。拥有如此持久的蓄电性能, 您再也不必担心错过任何一个工作通话或家人通话。

26.2 万色 6 厘米 (2.4 英寸) QVGA TFT 显示屏



借助手机 6.1 厘米 (2.4 英寸) 26.2 万色 QVGA TFT 显示屏, 呈现栩栩如生、绚丽多彩的图形和图片, 增添时尚品味, 为生活添姿彩。指尖轻动之间, 出色的图像品质油然而生, 于瞬间现于眼前!

内置手电筒

为什么还要摸黑寻找您的钥匙或电灯开关? 您手机内置的手电筒可以派上用场, 它在任何环境皆可为您带来光明, 又顺手又顺心。

FM 收音机, 随身良伴, 随时收听

享受随意调谐 FM 收音机的方便 - 通过电话的扬声器播放, 或是通过耳机收听, 完全由您决定。只需插入耳机当作天线使用, 并在菜单中选择收听选项即可。



发行日期 2024-03-25

版本 : 1.0.1

EAN: 69 31555 21384 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 此便携式手机充电器适用于输出电压为 5V 和输出电流最大为 1000mA 的 USB 供电的设备。

* 不含 MicroSD 存储卡。