



Philips  
Xenium

E168  
Красный

CTE168RD

## Простой, но функциональный

Philips E168 — простой, но одновременно невероятно функциональный: аккумулятор емкостью 1600 мА\*ч, экран с диагональю 2,4 дюйма, FM-радио и поддержка двух SIM-карт. Все это меняет привычный взгляд на качество мобильной связи.

### Создан для вас

- Превосходный аккумулятор емкостью 1600 мА\*ч
- 6,1 см (2,4") TFT-дисплей QVGA, 262 000 цветов для яркого и насыщенного изображения

### Простота использования

- Две SIM-карты для 2-х групп контактов
- Встроенный фонарик
- Слушайте радио так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру
- Встроенная цифровая камера

**PHILIPS**

## Характеристики

### Размеры

- Форм-фактор: Моноблок
- Размеры трубки: 122,5 мм x 51,5 мм x 13,9 мм
- Вес трубки: 100г
- Антенна: Встроенная
- Цвет трубки: черный

### Сетевые функции

- Частота GSM: 900, 1800, 1900, 850 МГц
- Сообщение: SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS, MMS (обмен мультимедийными сообщениями)
- Услуги: WAP 1.2.1
- Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
- Частота GSM (Основная SIM-карта): 900, 1800, 1900, 850 МГц
- Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 900, 1800, 1900, 850 МГц

### Изображение/дисплей

- Технология основного дисплея: TFT, TN
- Разрешение основного дисплея: 240x320 пикселей
- Цвета основного дисплея: 262 000
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2,4 (дюймы)

### Звук

- Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона)

### Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, Технология AMR, Midi

### Аудиозапись

- Диктофон: Технология AMR

### Аудиозапись

- Диктофон: Да

### Медианосители

- Типы карт памяти: Micro SD
- Максимальная вместимость карты памяти: 16 ГБ
- Управление памятью: Состояние памяти

### Мультимедийные приложения

- Доступ к карте памяти: Слот карты SD

### Подключения

- Гарнитура: Через разъем 3,5 мм
- Последовательные подключения: Кабель USB-MicroUSB
- Bluetooth: Да
- Профили Bluetooth: Профиль переноса файлов
- Версия Bluetooth: 2.1 + EDR

- Возможности модема: EDGE, GPRS
- Функция PC Link: USB 1.1
- Беспроводное соединение: Bluetooth

### Комфорт

- Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода
- Распределение вызовов: время разговора, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Перенаправление вызова, удержание вызова, Ожидание вызова\*
- Часы/версия: Цифровые
- Удобство использования: С двумя SIM-картами, режим Handsfree, Графический интерфейс пользователя, Блокировка клавиатуры, Настраиваемые кнопки, виброрежим, Режим полета
- Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер
- Язык интерфейса пользователя: Английский, Румынский, Русский, Украинский
- Мультимедиа: FM-радио
- Персональные/пользовательские настройки: Заставка, Мелодии звонков
- Ввод текста: Счетчик знаков в строке, предиктивный ввод текста
- Вибровывозов: Да

### Питание

- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время нахождения в режиме ожидания: До 1403 часов в режиме ожидания
- Время разговора: До 18 часов
- Емкость аккумулятора: 1600 мА\*ч

### Аксессуары

- Стандартное содержимое упаковки: Элемент питания, Инструкция по эксплуатации, зарядное устройство, Международная гарантия

### Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да
- Упаковочный материал: Картон
- Инструкция по эксплуатации: переработанная бумага: Да

### Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: BMP, JPEG, GIF, PNG

### Камеры

- Разрешение изображения: VGA, 640x480

### Создание фотоснимков

- Разрешение изображения: VGA (640x480)

## Особенности

### Цифровая фотокамера

Встроенная цифровая фотокамера с разрешением VGA (640 x 480 пикселей) позволяет всегда и везде делать снимки ярких мгновений жизни. Нажимайте клавишу фотокамеры и делайте отличные снимки, которые можно использовать в качестве заставок, сопровождать ими сигнал вызова или отправить по MMS.

### Две SIM-карты

Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

### Встроенный радиоприемник

Оцените удобство настройки FM-радио. Слушайте музыку так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру. Просто подключите гарнитуру, которая также является антенной, и выберите в меню функцию прослушивания.



Дата выпуска 2018-08-28

Версия: 1.0.1

12 NC: 8670 001 54616  
EAN: 87 12581 75254 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Портативное зарядное устройство для мобильного телефона подходит для устройств с USB-разъемом, выходным напряжением при зарядке 5 В и максимальным выходным током 1000 мА.

\* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.