

PHILIPS

Xenium

Xenium E182

Синий

СТЕ182ВU



Всегда на связи

Благодаря аккумулятору емкостью 3100 мА*ч и USB-разъему мобильный телефон Philips E182 и может работать в качестве источника питания для смарт-устройств. Две SIM-карты, камера VGA и дисплей 2,4" — по-настоящему удобное использование.

Создан для вас

- QVGA-дисплей 2,4" для яркого и насыщенного изображения
- Внешний аккумулятор

Красиво и практично

- Высококачественный литий-ионный аккумулятор 3100 мА*ч

Простота использования

- Две SIM-карты для 2-х групп контактов
- Встроенный фонарик
- Слушайте радио так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру
- Встроенная цифровая камера

Особенности

Цифровая фотокамера

Встроенная цифровая фотокамера с разрешением VGA (640 x 480 пикселей) позволяет всегда и везде делать снимки ярких мгновений жизни. Нажимайте клавишу фотокамеры и делайте отличные снимки, которые можно использовать в качестве заставок, сопровождать ими сигнал вызова или отправить по MMS.

Литий-ионный аккумулятор 3100 мА*ч

Мобильный телефон Philips оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 3100 мА*ч, заряда которого хватит на долгие часы работы. Вам больше не придется беспокоиться о пропущенных деловых или личных вызовах. А когда все дела будут выполнены, вы сможете просмотреть веб-страницы в сети

Интернет или насладиться любимой игрой — и все это без дополнительной подзарядки благодаря лучшей в своем классе энерготехнологии!

Внешний аккумулятор

Получите возможность заряжать мобильный телефон Philips в любом месте с внешним аккумулятором. Просто вставьте USB-кабель в телефон для начала зарядки.

Характеристики

Размеры

Антенна: Встроенная
Форм-фактор: Моноблок
Цвет трубки: Синий
Размеры трубки: 122,4 x 50,8 x 16,3 мм
Вес трубки: 123,1 г

Сетевые функции

Частота GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц
Сообщение: MMS (обмен мультимедийными сообщениями), SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS
Услуги: WAP 1.2.1
Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
Частота GSM (Основная SIM-карта): 1800, 1900, 900, 850 МГц
Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 1800, 1900, 850, 900 МГц

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2,4 (дюймы)
Цвета основного дисплея: 262 000
Разрешение основного дисплея: 240x320 пикселей
Технология основного дисплея: TFT, TN

Создание фотоснимков

Разрешение изображения: VGA (640x480)

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG

Аудиозапись

Диктофон: Технология AMR

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR, Midi, MP3

Аудиозапись

Диктофон: Да

Камеры

Разрешение изображения: VGA, 640x480

Звук

Звонки: Звонки MP3, Полифония (64 тона)

Медианосители

Типы карт памяти: Micro SD
Управление памятью: Состояние памяти
Максимальная вместимость карты памяти: 16 ГБ

Комфорт

Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода
Распределение вызовов: перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
Часы/версия: Цифровой дисплей
Удобство использования: Графический интерфейс пользователя, режим Handsfree, Режим полета, Блокировка клавиатуры, Настраиваемые кнопки, виброрежим, С двумя SIM-картами
Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер
Язык интерфейса пользователя: Английский, Румынский, Русский, Украинский
Мультимедиа: FM-радио
Персональные/пользовательские настройки: Заставка, Мелодии звонков
Ввод текста: Счетчик знаков в строке, предиктивный ввод текста
Выбор вызовов: Да

Мультимедийные приложения

Доступ к карте памяти: Слот карты SD

Подключения

Bluetooth: Да
Гарнитура: Через разъем 3,5 мм
Возможности модема: GPRS, EDGE
Последовательные подключения: Кабель USB-MicroUSB
Беспроводное соединение: Bluetooth
Профили Bluetooth:
 Профиль переноса файлов
Версия Bluetooth: 2.1 + EDR

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Элемент питания, зарядное устройство, Международная гарантия, Краткое руководство

Питание

Емкость аккумулятора: 3100 мА*ч
Тип элемента питания: Литий-ионный
Время нахождения в режиме ожидания: До 2978 часов в режиме ожидания
Время разговора: До 44,3 ч

Экохарактеристики

Припой в изделии не содержит свинца: Да
Упаковочный материал: Картон
Инструкция по эксплуатации: переработанная бумага: Да

