


PHILIPS

Xenium

Xenium E207

Черный

СТЕ207ВК



Всегда на связи

Philips E207 оснащен дисплеем 2,31" QVGA, цифровой камерой и FM-радио, громким динамиком, двумя SIM-картами, двойным режимом ожидания и аккумулятором 1700 мА-ч — все это в эргономичном корпусе с максимальным удобством использования.

Красиво и практично

- QVGA-дисплей 2,31" для яркого и насыщенного изображения

Простота использования

- Две SIM-карты для 2-х групп контактов
- Встроенный фонарик
- Слушайте радио так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру

Характеристики

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Моноблок

Цвет трубки: черная

Размеры трубки: 124,6 * 59 * 14,2 мм

Вес трубки: 194,1 г

Сетевые функции

Частота GSM: 900, 1800 МГц

Сообщение: SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS

Частота GSM (Основная SIM-карта): 1800, 900 МГц

Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 1800, 900 МГц

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

2,31 (дюймы)

Цвета основного дисплея: 262 000

Разрешение основного дисплея: 240x320 пикселей

Технология основного дисплея: TFT

Создание фотоснимков

Разрешение изображения: VGA (640x480)

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG

Аудиозапись

Диктофон: Технология AMR

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR, Midi, MP3

Аудиозапись

Диктофон

Камеры

Разрешение изображения: VGA, 640x480

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона)

Медианосители

Типы карт памяти: Micro SD

Управление памятью: Состояние памяти

Максимальная вместимость карты памяти: 16 ГБ

Комфорт

Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода

Распределение вызовов: перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки

Часы/версия: Цифровой дисплей

Удобство использования: Графический интерфейс пользователя, режим Handsfree, Блокировка клавиатуры, виброрежим, С двумя SIM-картами

Игры и приложения: Будильник, Калькулятор,

Календарь, Секундомер

Язык интерфейса пользователя: Английский, Русский

Мультимедиа: FM-радио

Персональные/пользовательские настройки: Заставка, Мелодии звонков

Ввод текста: Счетчик знаков в строке

Вибровывоз

Мультимедийные приложения

Доступ к карте памяти: Слот карты SD

Подключения

Возможности модема: EDGE

Функция PC Link: Порт USB 2.0

Последовательные подключения: Кабель USB-MicroUSB

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Батарея, Зарядное устройство, Международная гарантия, Инструкция по эксплуатации, База

Питание

Емкость аккумулятора: 1700 мА/ч

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время нахождения в режиме ожидания: До 905,43 часа в режиме ожидания

Время разговора: До 23,73 часа

Экохарактеристики

Припой в изделии не содержит свинца

Упаковочный материал: Картон

Инструкция по эксплуатации: переработанная бумага

Особенности

Встроенный радиоприемник

Оцените удобство настройки FM-радио. Слушайте музыку так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру. Просто подключите гарнитуру, которая также является антенной, и выберите в меню функцию прослушивания.

Две SIM-карты

Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

