

PHILIPS

Мобильный телефон

Xenium

E255

Белый

СТЕ255WH



Высокие технологии в сочетании с утонченным дизайном

Модель Xenium E255 оснащена самыми необходимыми функциями, чтобы вы всегда оставались на связи с родными и близкими. Набор основных мультимедийных функций обеспечивает безграничное общение. Xenium E255 — это телефон нового поколения!

Красиво и практично

- Стильный и компактный
- QVGA-дисплей 2,4" для яркого и насыщенного изображения
- Превосходный аккумулятор 1050 мА*ч

Простота использования

- Встроенная цифровая камера
- Слушайте радио так, как вам нравится — через динамик телефона или гарнитуру
- Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Характеристики

Размеры

Форм-фактор: "Раскладушка"

Размеры трубки: 102 x 53 x 15,6 мм

Вес трубки: 105,6 г

Антенна: Встроенная

Цвет трубки: Белый

Сетевые функции

Частота GSM: 900, 1800, 1900, 850 МГц

Сообщение: SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

Частота GSM (Основная SIM-карта): 900, 1800, 1900, 850 МГц

Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 900, 1800, 1900, 850 МГц

Изображение/дисплей

Технология основного дисплея: TN

Разрешение основного дисплея: 240x320 пикселей

Цвета основного дисплея: 65536

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2,4 (дюймы)

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона)

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, Технология AMR, Midi

Аудиозапись

Диктофон: Технология AMR

Аудиозапись

Диктофон: Да

Медианосители

Типы карт памяти: Micro SD

Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ

Управление памятью: Состояние памяти

Мультимедийные приложения

Доступ к карте памяти: Слот карты SD

Подключения

Гарнитура: Через разъем 3,5 мм — CTIA

Последовательные подключения: Кабель USB-MicroUSB

Комфорт

Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода

Распределение вызовов: время разговора, Ожидание вызова*, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, перенаправление вызова, удержание вызова

Часы/версия: Цифровой дисплей

Удобство использования: С двумя SIM-картами, режим Handsfree, Графический интерфейс пользователя, Настраиваемые кнопки, виброрежим

Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, Календарь, Читалка Ebook reader

Язык интерфейса пользователя: Английский, Латвийский, Эстонский, Литовский, Румынский, Русский, Украинский

Мультимедиа: FM-радио

Персональные/пользовательские настройки: Заставка, Мелодии звонков

Ввод текста: предиктивный ввод текста, Счетчик знаков в строке

Вибровывод: Да

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время нахождения в режиме ожидания: До 857,5 часов в режиме ожидания

Время разговора: До 17 часов

Емкость аккумулятора: 1050 мА/ч

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Элемент питания, Инструкция по эксплуатации, зарядное устройство, Международная гарантия

Экохарактеристики

Припой в изделии не содержит свинца: Да

Упаковочный материал: Картон

Инструкция по эксплуатации: переработанная бумага: Да

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, JPEG, GIF, PNG

Особенности

Две SIM-карты

Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.



* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Все изображения представлены только в качестве примера. Фактические характеристики, такие как цвета и экранное меню, могут отличаться от представленных на рисунках.

* Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Слот для карт памяти MicroSD поддерживает карты памяти MicroSD емкостью до 32 ГБ. Карта памяти MicroSD не входит в комплект.