



Philips  
手机

E316  
蓝色

CTE316BU

## 外观简单，功能出色

即刻使用飞利浦 E316，欢乐不再等待。飞利浦 E316 将世界一流的技术融于小巧的外形之中，双卡双通为您的工作和休闲增添更多乐趣。此外，FM 收音机、照相机以及 3.5 毫米音频插孔，能够为您营造无限快乐！

### 自由双卡 畅享沟通

- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

### 多媒体必备功能

- 享受蓝牙立体声音乐
- 集成数码相机
- 高品质的集成 FM 收音机
- MP3 播放器
- 内置手电筒

PHILIPS

# 产品亮点

## 双 SIM 卡



使用 2 个不同的手机号码，分开不同联系人，让您的生活更有条理。有双 SIM 卡，不必随身携带 2 个手机。

## 数码相机

VGA 分辨率（640x480 像素）的集成数码相机使您可以随时随地用手机拍摄生命中珍贵的时刻。按下相机键拍摄靓丽的照片，可用作墙纸和自主来电写真，也可以通过彩信发送。

## FM 收音机

使用手机及其立体声耳机，FM 收音机应用程序使您可以随时随地收听喜爱的 FM 收音机节目。

## MP3 播放器

您的手机配备 MP3 播放器，一机在手，尽享高品质音乐带来的快乐体验。还可以传

输自己喜爱的热门 MP3 歌曲，随时随地聆听音乐。

## 内置手电筒

为什么还要摸黑寻找您的钥匙或电灯开关？您手机内置的手电筒可以派上用场，它在任何环境皆可为您带来光明，又顺手又顺心。

## 蓝牙立体声音乐

您的飞利浦移动电话支持 A2DP 蓝牙模式。它能够让您通过蓝牙耳机以高品质立体声无线欣赏您喜爱的乐曲。



# 规格

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.8 英寸
- 主屏分辨率 : 240x320 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色

## 静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, JPEG, GIF, PNG

## 存储介质

- 内存 (ROM) : 64MB
- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 16 GB
- 内存管理 : 存储器状态

## 连接

- 耳机 : 通过 3.5 毫米 CTIA 接口插孔
- 串行连接 : USB-MicroUSB 数据线

## 网络功能

- GSM 频段 (主 SIM) : 900, 1800 MHz
- GSM 频段 (次 SIM) : 900, 1800 MHz
- 信息收发 : SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), MMS, 多媒体消息服务 (彩信)
- 服务 : WAP 1.2.1
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段 : 900, 1800 MHz

## 功率

- 电池容量 : 1600 mAh
- 电池类型 : 锂离子

## 多媒体应用

- 记忆卡接口 : SD 卡插槽

## 便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 简体中文
- 易于使用 : 双 SIM 卡, 免提模式, 键盘锁, 软键, 振动提示, 图形用户界面
- 通话管理 : 通话计数器, 通话计时, 紧急电话,

麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 呼叫前转, 通话保持, 呼叫等待 \*

- 按钮和控制 : 4 向导航键和输入
- 时钟 / 版本 : 数字
- 多媒体 : FM 收音机
- 振铃
- 游戏和应用程序 : 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 电子书阅读器, 文件管理器, 阴历, 世界时钟
- 文本输入 : 字符计数器, 智能预测输入
- 个性化 / 自定义 : 墙纸, 铃声

## 声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦

## 音频捕捉

- 语音录制 : AMR

## 音频播放

- 音频支持格式 : MP3, Midi, AMR

## 音频录制

- 录制您自己的声音

## 尺寸

- 形状因数 : 直板
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 蓝色
- 手机尺寸 : 131 毫米 x 57 毫米 x 11.9 毫米
- 手机重量 : 110 克

## 环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料 : 卡通箱
- 用户手册 : 可回收纸

## 附件

- 标准包装包括 : 电池, 充电器, 用户手册, USB 数据线, 国际保修



发行日期 2024-03-25

版本 : 1.0.1

EAN: 69 31555 21389 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 此便携式手机充电器适用于输出电压为 5V 和输出电流最大为 1000mA 的 USB 供电的设备。

\* 不含 MicroSD 存储卡。