

# PHILIPS

## Xenium

### Xenium

### Xenium E590

### Черный

СТЕ590ВК



## Всегда на связи

Xenium E590, оснащенный экраном 3,2" и 2-мегапиксельной камерой, предлагает фотографии высокого разрешения и более четкий дисплей. Аккумулятор 3100 мА·ч и высокое качество звука в динамиках обеспечивают максимальное качество мобильной коммуникации в любое время.

### Красиво и практично

- Высококачественный литий-ионный аккумулятор 3100 мА\*ч
- Более высокое качество с камерой 2 МП и объективом 5 МП

### Простота использования

- Внешний аккумулятор On-The-Go
- Встроенный фонарик

# Характеристики

## Размеры

**Форм-фактор:** Моноблок  
**Размеры трубки:** 137\*58\*12 мм  
**Вес трубки:** 188 г  
**Антенна:** Встроенная  
**Цвет трубки:** Черный

## Сетевые функции

**Частота GSM:** 900, 1800 МГц  
**Сообщение:** SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS  
**Частота GSM (Основная SIM-карта):** 900, 1800 МГц  
**Частота GSM (Дополнительная SIM-карта):** 900, 1800 МГц

## Изображение/дисплей

**Технология основного дисплея:** TFT  
**Разрешение основного дисплея:** 240x320 пикселей  
**Размер экрана по диагонали (в дюймах):** 3,2 (дюймы)  
**Цвета основного дисплея:** 262 000

## Звук

**Звонки:** Звонок MP3, Полифония (64 тона)

## Аудиовоспроизведение

**Поддерживаемые аудиоформаты:** MP3, Midi,  
 Технология AMR

## Аудиозапись

**Диктофон**

## Медианосители

**Типы карт памяти:** Micro SD  
**Максимальная вместимость карты памяти:** 16 ГБ  
**Управление памятью:** Состояние памяти

## Мультимедийные приложения

**Доступ к карте памяти:** Слот карты SD

## Подключения

**Гарнитура:** Через разъем 3,5 мм  
**Последовательные подключения:** Кабель USB-MicroUSB  
**Bluetooth**  
**Профили Bluetooth:** Профиль переноса файлов  
**Версия Bluetooth:** 2.1+EDR  
**Возможности модема:** EDGE  
**Функция PC Link:**  
 USB 1.1  
**Беспроводное соединение:** Bluetooth

## Комфорт

**Кнопки управления:** 4-сторонняя кнопка навигации и ввода

**Распределение вызовов:** время разговора, Экстренный вызов, Пропущенные звонки, Принятые звонки, перенаправление вызова, удержание вызова, Ожидание вызова\*, Отключение микрофона

**Часы/версия:** Цифровой дисплей

**Удобство использования:** С двумя SIM-картами, режим Handsfree, Блокировка клавиатуры, виброрежим, Графический интерфейс пользователя

**Игры и приложения:** Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер, Фонарик

**Язык интерфейса пользователя:** Английский, Латвийский, Румынский, Русский, Украинский

**Мультимедиа:** FM-радио

**Персональные/пользовательские настройки:** Заставка, Мелодии звонков

**Ввод текста:** Счетчик знаков в строке

**Выбор вызовов**

## Питание

**Тип элемента питания:** Литий-ионный  
**Емкость аккумулятора:** 3100 мА\*ч  
**Время нахождения в режиме ожидания:** До 1406 часов в режиме ожидания  
**Время разговора:** До 40,3 часов

## Аксессуары

**Стандартное содержимое упаковки:** Батарея, Зарядное устройство, Кабель данных USB, Международная гарантия

## Экохарактеристики

**Припой в изделии не содержит свинца**  
**Упаковочный материал:** Картон  
**Инструкция по эксплуатации:** переработанная бумага

## Воспроизведение фотоснимков

**Формат сжатия изображений:** BMP, JPEG, GIF, PNG

## Аудиозапись

**Диктофон:** Технология AMR

## Камеры

**Разрешение изображения:** VGA, 640x480

## Создание фотоснимков

**Разрешение изображения:** VGA (640x480)

# Особенности

## Литий-ионный аккумулятор 3100 мА\*ч

Мобильный телефон Philips оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 3100 мА\*ч, заряда которого хватит на долгие часы работы. Вам больше не придется беспокоиться о пропущенных деловых или личных вызовах. А когда все дела будут выполнены, вы сможете просмотреть веб-страницы в сети Интернет или насладиться любимой игрой — и все это без дополнительной подзарядки благодаря лучшей в своем классе энерготехнологии!

## Камера 2 МП с объективом 5 МП

Встроенная 2-мегапиксельная камера с объективом 5 МП позволит создавать детализированные фотографии в пути с помощью вашего телефона.

## Внешний аккумулятор OTG

Получите возможность заряжать мобильный телефон Philips в любом месте с внешним аккумулятором On-The-Go. Просто вставьте USB-кабель On-The-Go в телефон для начала зарядки.

