



Philips
智能手机

S310X

海军蓝
LTE/WCDMA/TD-SCDMA/
CDMA/GSM

CTS310XBU

时刻相伴

全新飞利浦 S310X 从颜色设计到高性能 2000 毫安时电池和四核处理器，面面俱到，成就您最喜爱的风格。做出明智之选才能从人群中脱颖而出。

为您量身打造

- 双 SIM 卡，2 组联系人列表
- 支持 TD-LTE、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO&CDMA、GSM 网络
- 卓越的 2000 毫安时电池

为生活增添色彩

- 带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机
- 5 英寸高清 IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- 8GB 内存和 1GB RAM，获得更佳体验

PHILIPS

产品亮点

双 SIM 卡



一机双卡双待, 可以使您保持与外界更紧密的接触, 一机双卡, 您再也不用携带两部手机在身边了。

带有闪光灯的 500 万像素自动对焦相机



捕获经典瞬间犹如定焦拍照一样简单。即便是在昏暗光线条件下, 内置闪光灯让您能够捕捉清晰、锐利的画面。

8GB ROM、1GB RAM

您的飞利浦手机配有 8 GB 内存, 因此您可以随身携带更多内容。大容量存储可以满足您不断增长的需求, 您就有更多空间安装喜爱的应用程序、存储照片和重要文档了。1 GB ROM 让您在闲暇玩游戏和看新闻时能够享受流畅的性能。

5 英寸高清 IPS 显示屏

飞利浦手机配有令人惊叹的 5 英寸高清显示屏, 带给您逼真的鲜艳色彩和锐利的

细节。IPS 技术确保从任何角度都可获得绝佳的视觉效果, 同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来卓越的观赏体验。更令人称道的是, 还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是在您喜爱的网站上冲浪或观看最新快照和视频, 5 英寸屏幕都能随时随地为您带来无与伦比的视觉享受。

6 种模式网络

您的飞利浦智能手机包含 6 种模式: LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO&CDMA 和 GSM, 让您在完整模式网络下体验极致网速和通信性能。现在, 您只需一部手机, 即可享受更宽广的 LTE 覆盖范围。

2000 毫安时电池

飞利浦手机配备出色的 2000 毫安时锂电池, 确保您在外出时能够持久连接, 不中断。非同凡响的电池性能, 让您绝无错过职场和私人的重要来电的烦恼。得益于手机一流的电池技术, 充电一次即可让您在满意地处理好工作和家庭事务之后, 还可以享受卓越的游戏并上网冲浪。



规格

图片 / 显示

- 主屏分辨率: 720X1280 pixels
- 主屏技术: TFT IPS
- 主屏颜色: 16.7M
- 电容式触摸屏
- 屏幕对角线尺寸: 5.0 英寸

静态照片拍摄

- 相机: 集成式
- 画面分辨率: 5M (2592x1944)
- 闪存: 内置
- 预览帧速率: 30 帧 / 秒
- 影像传感器类型: CMOS

静态照片播放

- 旋转: 90 度步进
- 放映幻灯片

处理器

- 1.3 GHz 四核处理器

存储介质

- 内存 (RAM): 3 GB
- 内存 (ROM): 32 GB
- 存储卡类型: Micro SD
- 存储卡最大容量: 32 GB
- 内存管理: 存储器状态, 动态内存分配

连接

- 蓝牙版本: 4.0
- 蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范, HSP, OPP
- 调制解调器功能: GPRS, 短信, WCDMA, EDGE, UL 50Mbps, DL 150Mbps, CSFB, LTE, LTE Cat4, VoLTE
- 耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔
- PC Link: USB 2.0
- 串行连接: USB-MicroUSB 数据线
- 无线连接: Wi-Fi, 蓝牙, Wi-Fi b/n/g 2.4GHz

网络功能

- 4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)
- 4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 850(B5)
- TD-SCDMA 频段: B34, B39
- WCDMA 频段: 1900MHz, 2100MHz, 850MHz, 900MHz
- EDGE
- GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B
- GSM 频段 (主 SIM): 1800, 1900, 900 MHz
- GSM 频段 (次 SIM): 1800, 1900, 900 MHz
- WiFi: IEEE 802.11 b,g,n
- 信息收发: 连锁短信 (加长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS

- 服务: OTA Provisioning (WAP,MMS), WAP 2.0, 移动上网
- 3G: CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA, WCDMA
- GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz

功率

- 电池容量: 2000 毫安时
- 电池类型: 锂离子
- 待机时间: 12 小时
- 通话时间: 500 分钟

操作系统

- Android: Android 6.0

便利性

- 可用语言: 界面: 简体中文, 简体中文
- 易于使用: 闪烁光, 专用耳机插头, 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 振动提示, 双 SIM 卡, 屏幕保护程序
- 通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电
- 按钮和控制: 打开 / 关闭电源, 侧键
- 音量控制
- 时钟 / 版本: 模拟, 数字, 国际时钟
- 多媒体: FM 收音机
- 振铃
- 游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, Document Viewer, 文档阅读器, 照片编辑器, 动作感应器, 小工具, 文件管理器
- 轻松导航: 触摸板
- 文本输入: 智能预测输入
- 操作系统: Android 6.0
- 个人信息管理: 时区, 智能电话簿, 国际时钟, 任务列表, 快速记事
- 个性化 / 自定义: 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸, 铃声

声音

- 铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

GPS

- 内置 GPS
- 支持 A-GPS

尺寸

- 形状因数: 个人数字助理
- 天线: 集成式
- 手机颜色: 游艇蓝
- 手机尺寸: 145.8 毫米 x 72.7 毫米 x 9.25 毫米
- 手机重量: 181 克

附件

- 标准包装包括: 电池, 充电器, 标准耳机, USB 数据线, 屏幕保护贴, 快速入门指南



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.1

EAN: 69 31555 21391 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格是在使用首次完全充电的电池并关闭蓝牙功能和 WiFi 功能时在实验室环境下测得, 具体情况视网络状况和使用方式而定。

* 不含 MicroSD 存储卡。

* 所有视觉画面仅供参考。手机颜色和屏幕截图等产品实际功能可能与示例图有所不同。

* 所示规格如有更改, 恕不预先另行通知。