

# PHILIPS

## Смартфон

S561

Черный

FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM

CTS561BK



## Всегда на связи

Смартфон Philips S561 оснащен 13-мегапиксельной основной камерой, которая позволит вам фотографировать любые объекты. HD-дисплей диагональю 5,45 дюйма и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивают максимальное удобство использования.

### Подключите и наслаждайтесь

- Удобный поиск данных благодаря двойному режиму сети 4G
- Две SIM-карты для 2-х групп контактов

### Всегда на связи

- Высококачественный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мА\*ч

### Создан для вас

- ЖК-экран 18:9 диагональю 5,45 дюйма

### Дополнительные возможности

- Забавные автопортреты благодаря широкоугольной фронтальной камере 5 МП

### Конкурентоспособные характеристики

- Камера 13 мегапикселей с автофокусировкой и вспышкой обеспечивает качественные снимки

# Особенности

## Две SIM-карты



Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

## Камера 13 Мп с автофокусировкой и вспышкой



Создавайте удивительные фотографии при помощи превосходной камеры 13 мегапикселей. Разнообразьте Ваши снимки с помощью богатого

выбора интересных фотоэффектов. Благодаря различным режимам съемки, таким как автоматическое ретуширование лица, эффект макияжа, снимки с большим динамическим диапазоном (HDR), панорамные снимки и функция продолжительной съемки, Ваши возможности практически безграничны.

## Широкоугольная фронтальная камера 5 МП

Мобильный телефон Philips оснащен фронтальной камерой 5 мегапикселей с углом обзора 88 градусов, которая подарит вам и вашим близким море положительных эмоций. Любите делать забавные и неожиданные автопортреты? Тогда этот телефон создан специально для вас.

## Двойной режим 4G (FDD-LTE и TD-LTE)

Мобильный телефон Philips поддерживает двойной режим для радиотехнологии 4G, что обеспечивает высокоскоростную передачу данных в сетях FDD-LTE и TD-LTE. Более широкий охват сети LTE — больше возможностей вашего телефона!

## Литий-ионный аккумулятор 4000 мА\*ч

Мобильный телефон Philips оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 4000 мА\*ч, заряда которого хватит на долгие часы работы. Вам больше не

придется беспокоиться о пропущенных деловых или личных вызовах. А когда все дела будут выполнены, вы сможете просмотреть веб-страницы в Интернете или насладиться любимой игрой — и все это без дополнительной подзарядки благодаря лучшей в своем классе энерготехнологии!

## ЖК-экран диагональю 5,45 дюйма

Просматривайте реалистичные фотографии и видео на ЖК-экране диагональю 5,45" и наслаждайтесь эффектом погружения с экраном с соотношением сторон 18:9, высокой яркостью, насыщенными цветами и потрясающей детализацией.

# Характеристики

## ОС

**Android:** Android 9.0

## Размеры

**Антенна:** Встроенная

**Форм-фактор:** Моноблок

**Цвет трубки:** Черный

**Размеры трубки:** 147,9 × 70,8 × 10,05 мм

**Вес трубки:** 172 г

## Сетевые функции

**GPRS (прием + передача):** Класс 12, Класс B

**Частота GSM:** 850, 900, 1800, 1900 МГц

**Сообщение:** Объединенные SMS (длинные SMS), Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными сообщениями), Предустановки сообщений (SMS, MMS), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS, Предустановки SMS

**Услуги:** Обеспечение OTA (WAP, MMS), WAP 2.0, Интернет на мобильном телефоне

**Голосовой кодек:** FR/EFR/AMR/HR

**EDGE:** Да

**3G:** WCDMA

**Частота WCDMA:** 2100 МГц, 900 МГц

**Wi-Fi:** IEEE 802.11 b, g, n

**4G FDD-LTE:** 1800 (B3), 2100 (B1), 2600 (B7), 800 (B20), 900 (B8)

**4G TD-LTE:** 2300 (B40), 2600 (B38)

## Изображение/дисплей

**Размер экрана по диагонали (в дюймах):**

5,45 (дюймы)

**Цвета основного дисплея:** 16,7 М

**Разрешение основного дисплея:**

720 × 1440 пикселей

**Технология основного дисплея:**

TFT IPS

**Емкостный сенсорный экран:** Да

## Создание фотоснимков

**Камера:** Встроенная

**Вспышка:** встроенная

**Тип датчика изображения:** CMOS

**Просмотр частоты кадров:** 30 кадров в секунду

**Формат файла с изображениями:**

JPEG

**Разрешение изображения:** 8М (3264×2448)

## Воспроизведение фотоснимков

**Формат сжатия изображений:** BMP, GIF, GIF (87а и 89а), JPEG

**Вращение:** с шагом 90 градусов

**Слайд-шоу:** Да

## Видео захват

**Видеоформат:** MPEG4, H.264

## Воспроизведение видео

**Форматы сжатия:** MPEG4, H.263, 3GP, H.264

## Аудиозапись

**Диктофон:** Технология AMR, 3GPP

## Аудиовоспроизведение

**Поддерживаемые аудиоформаты:** ADPCM,

Технология AMR, Midi, MP3, SP-Midi, APE, FLAC, WAV, WMA

## Звук

**Звонок:** Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок AMR

## Медианосители

**Встроенная память (ОЗУ):** 3 ГБ

**Типы карт памяти:** Micro SD

**Управление памятью:** Состояние памяти,

Динамическое перераспределение памяти

**Максимальная вместимость карты памяти:**

32 ГБ

**Встроенная память (ПЗУ):** 32 ГБ

## Комфорт

**Кнопки управления:** Вкл./выкл. питание, Боковые клавиши

**Распределение вызовов:** перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова\*, Определитель номера\*, Конференц-связь, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки, Брандмауэр

**Часы/версия:** Аналоговые, Цифровой дисплей, Мультитипосные часы

**Удобство использования:** Специальный разъем для гарнитуры, Графический интерфейс пользователя, режим Handsfree, «горячие» клавиши, Режим полета, виброрежим, С двумя SIM-картами

**Игры и приложения:** Расписание, Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер, Таймер обратного отсчета, ПО Document Viewer, Редактор фотографий, Датчик движения, Виджет, Диспетчер файлов

**Язык интерфейса пользователя:** Английский, Русский

**Персональные/пользовательские настройки:**

Загружаемые анимир. GIF-изображения, Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Заставка, Мелодии звонков

**Ввод текста:** предиктивный ввод текста

**Вибровывод:**

Да

**Регулировка громкости:** Да

## GPS

**Встроенный GPS-приемник:** Да

**Поддержка A-GPS:** Да

## Подключения

**Гарнитура:** Через разъем 3,5 мм

**Возможности модема:** GPRS, SMS, HSUPA

5,76 Мбит/с, WCDMA, EDGE, HSDPA 21 Мбит/с, UL

50 Мбит/с, DL 150 Мбит/с, CSFB, LTE, LTE Cat4

**Функция PC Link:** Порт USB 2.0

**Последовательные подключения:** Кабель USB-MicroUSB

**Беспроводное соединение:** Wi-Fi, Bluetooth

**Профили Bluetooth:** A2DP, Профиль переноса файлов, AVRCP, GAVDP, HSP, OPP

**Версия Bluetooth:** 4.2



\* Характеристики указаны для аккумулятора после полной первоначальной зарядки. Тестирование проводилось в лабораторных условиях с выключенными функциями Bluetooth и Wi-Fi. Фактические показатели зависят от поставщика сетевых услуг и режима использования.

\* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

\* Некоторые функции доступны только при наличии действующей подписки на услуги оператора сети.

\* Все изображения представлены только в качестве примера. Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню, могут отличаться от представленных на рисунках.

\* Фактический объем памяти, доступной для использования конечным потребителем, зависит от конфигурации и различается на разных рынках.

\* Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.