

# PHILIPS


## Смартфон

Philips Xenium S566

Синий

FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM

CTS566BL



## Всегда на связи

Благодаря основным камерам 12 МП + 12 МП и фронтальной камере 5 МП телефон Philips Xenium S566 наполнит вашу жизнь счастливыми и яркими моментами. Встроенный 6-дюймовый экран 19:9 IPS HD+ и аккумулятор 4000 мА\*ч позволяют легко использовать это качественно устройство

### Подключите и наслаждайтесь

- Две SIM-карты, двойной режим ожидания

### Всегда на связи

- Высококачественный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мА\*ч

### Создан для вас

- ЖК-экран 19:9 диагональю 6,088"

### Конкурентоспособные характеристики

- 32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ ОЗУ для удобного использования

### Красиво и практично

- Доступ к приложениям с помощью отпечатков пальцев
- Основная камера 12 МП+12 МП, фронтальная камера 5 МП (12 МП+12 МП+5 МП)
- Операционная система Android

# Особенности

## ЖК-экран диагональю 6,088"

Просматривайте реалистичные фотографии и видео на ЖК-экране диагональю 6,088" и наслаждайтесь эффектом погружения с экраном с соотношением сторон 19:9, высокой яркостью, насыщенными цветами и потрясающей детализацией.

## Камеры 12 МП+12 МП+5 МП

Телефон оснащен фронтальной камерой 5 МП, позволяющей делать отличные селфи при слабом освещении, а также основной камерой 12 + 12 МП со вспышкой, позволяющей делать лучшие фотографии.

## Литий-ионный аккумулятор 4000 мА\*ч

Мобильный телефон Philips оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 4000 мА\*ч, заряда которого хватит на долгие часы работы. Вам больше не придется беспокоиться о пропущенных деловых или личных вызовах. А когда все дела будут выполнены, вы сможете просмотреть веб-страницы в Интернете или насладиться любимой игрой — и все это без дополнительной подзарядки благодаря лучшей в своем классе энерготехнологии!

## Android Q

Смартфон Philips на базе ОС Android оснащен полностью настраиваемой платформой, открытой для установки различных приложений и функций. Любимые приложения для музыки, видео, игры и социальных сетей — все это в одном устройстве.

## ПЗУ 32 ГБ, ОЗУ 3 ГБ

Настоящая база данных в вашем смартфоне Philips благодаря 32 ГБ встроенной памяти. Теперь в телефоне достаточно места для любимых приложений, фотографий и важных документов. 3 ГБ оперативной памяти позволяют в свободное время непрерывно наслаждаться играми и просмотром фильмов.

## Две SIM-карты, двойной режим ожидания



Ваш телефон Philips поддерживает две SIM-карты, что позволяет использовать двойной режим ожидания для совершения и приема вызовов с обеих SIM-карт. Вы даже сможете переключаться между одновременным общением с 2 SIM-карт, чтобы не пропустить важный звонок. Все в ваших руках!

## Аутентификация по отпечаткам пальцев

Интеллектуальная функция распознавания отпечатков пальцев позволяет ограничить доступ других людей к данным вашего телефона Philips. Вам требуется просто зарегистрировать отпечаток своего пальца с помощью встроенного датчика. Проведите пальцем по экрану, чтобы начать использование телефона и его потрясающих функций и приложений.

# Характеристики

## ОС

**Android:** Android 10.0

## Размеры

**Антенна:** Встроенная

**Форм-фактор:** Моноблок

**Цвет трубки:** Темно-синий

**Размеры трубки:** 156,6\*72,8\*8,8 мм

## Сетевые функции

**GPRS (прием + передача):** Класс 12, Класс В

**Частота GSM:** 900, 1800 МГц

**Сообщение:** Объединенные SMS (длинные SMS), Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными сообщениями), Предустановки сообщений (SMS, MMS), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS, Предустановки SMS

**Услуги:** Обеспечение OTA (WAP;MMS), WAP 2.0, Интернет на мобильном телефоне

**Голосовой кодек:** FR/EFR/AMR/HR

**EDGE:** Да

**3G:** WCDMA

**Частота WCDMA:** 2100 МГц, 900 МГц

**Wi-Fi:** IEEE 802.11 b, g, n

**4G FDD-LTE:** 1800 (B3), 2100 (B1), 2600 (B7), 800 (B20), 900 (B8)

**4G TD-LTE:** 2300 (B40), 2600 (B38)

## Изображение/дисплей

**Размер экрана по диагонали (в дюймах):**

6,088 (дюймы)

**Цвета основного дисплея:** 16,7 М

**Разрешение основного дисплея:** 720x1560 пикселей

**Технология основного дисплея:**

HD+

**Емкостный сенсорный экран:** Да

## Создание фотоснимков

**Камера:** Встроенная

**Вспышка:** встроенная

**Тип датчика изображения:** CMOS

**Просмотр частоты кадров:** 30 кадров в секунду

**Формат файла с изображениями:**

JPEG

**Разрешение изображения:** 8М (3264x2448)

## Воспроизведение фотоснимков

**Формат сжатия изображений:** BMP, GIF, GIF (87а и 89а), JPEG

**Вращение:** с шагом 90 градусов

**Слайд-шоу:** Да

## Видео захват

**Видеоформат:** MPEG4, H.264

## Воспроизведение видео

**Форматы сжатия:** MPEG4, H.263, 3GP, H.264

## Аудиозапись

**Диктофон:** Технология AMR, 3GPP

## Аудиовоспроизведение

**Поддерживаемые аудиоформаты:** ADPCM, Технология AMR, Midi, MP3, SP-Midi, APE, FLAC, WAV, WMA

## Звук

**Звонок:** Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок AMR

## Медианосители

**Встроенная память (ОЗУ):** 3 ГБ

**Типы карт памяти:** Micro SD

**Управление памятью:** Состояние памяти, Динамическое перераспределение памяти

**Максимальная вместимость карты памяти:** 128 ГБ

**Встроенная память (ПЗУ):** 32 ГБ

## Комфорт

**Кнопки управления:** Вкл./выкл. питание, Боковые клавиши

**Распределение вызовов:** перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова\*, Определитель номера\*, Конференц-связь, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки, Брандмауэр

**Часы/версия:** Аналоговые, Цифровой дисплей, Мультитипоясные часы

**Удобство использования:** Специальный разъем для гарнитуры, Графический интерфейс пользователя, режим Handsfree, «горячие» клавиши, Режим полета, виброрежим, С двумя SIM-картами

**Игры и приложения:** Расписание, Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер, Таймер обратного отсчета, ПО Document Viewer, Редактор фотографий, Датчик движения, Виджет, Диспетчер файлов

**Язык интерфейса пользователя:** Английский, Русский

## Персональные/пользовательские настройки:

Загружаемые анимир. GIF-изображения, Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Заставка, Мелодии звонков

**Ввод текста:** предиктивный ввод текста

## Вибровывод:

Да

**Регулировка громкости:** Да

## GPS

**Встроенный GPS-приемник:** Да

**Поддержка A-GPS:** Да

## Подключения

**Гарнитура:** Через разъем 3,5 мм

**Возможности модема:** GPRS, SMS, HSUPA 5,76 Мбит/с, WCDMA, EDGE, HSDPA 21 Мбит/с, UL

50 Мбит/с, DL 150 Мбит/с, CSFB, LTE, LTE Cat4

**Функция PC Link:** Порт USB 2.0

**Последовательные подключения:** Кабель USB-MicroUSB

**Беспроводное соединение:** Wi-Fi, Bluetooth

**Профили Bluetooth:** A2DP, Профиль переноса файлов, AVRCP, GAVDP, HSP, OPP

**Версия Bluetooth:** 4.2



\* Характеристики указаны для аккумулятора после полной первоначальной зарядки. Тестирование проводилось в лабораторных условиях с выключенными функциями Bluetooth и Wi-Fi. Фактические показатели зависят от поставщика сетевых услуг и режима использования.

\* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

\* Некоторые функции доступны только при наличии действующей подписки на услуги оператора сети.

\* Все изображения представлены только в качестве примера. Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню, могут отличаться от представленных на рисунках.

\* Фактический объем памяти, доступной для использования конечным потребителем, зависит от конфигурации и различается на разных рынках.

\* Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.