

PHILIPS

智能手机

S653H

粉红色

LTE/WCDMA/TD-
SCDMA/CDMA/GSM

CTS653HPK



捕捉完美瞬间

飞利浦 S653H 配有 1300 万像素的前置摄像头，为您创造更丰富的自拍可能性。从现在开始，拍摄令您心动的每一刻。非凡的视野，愉快的聚会，尽在您手中。

为生活增添色彩

- 使用带有闪光灯的 1600 万像素自动对焦相机拍摄超棒照片
- 1300 万像素前置摄像头，可自拍和视频通话
- 2.0GHz 八核处理器，确保一流速度
- 32 GB 内存和 3 GB 内存，表现出色的体验

为您度身定做

- 5.5 英寸全高清 IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- 玻璃显示屏的边缘稍微弯曲

简单易用

- 通过指纹访问您的个人应用程序
- 快速充电 - 为繁忙的都市生活节省时间
- USB Type-C 是适用于下一代产品的全新连接器

产品亮点

带有闪光灯的 1600 万像素自动对焦相机

飞利浦手机配有令人惊奇的 1600 万像素相机，提供前所未有的高品质画质，让您轻松享受每一个美好瞬间。一系列梦幻般创意拍摄效果令您的照片变得活色生香。手机配有自动面部润饰、化妆效果、高动态范围成像 (HDR)、全景和连拍等不同拍摄模式，您只需按下快门便可成为摄影天才。

1300 万像素前置摄像头

使用集成到飞利浦智能手机的 1300 万像素前置摄像头为自己拍摄最有趣的快照。除了让您自拍外，此前置摄像头还可让您通过与朋友或同事视频通话来进行面对面交流。

2.0GHz 八核处理器

飞利浦手机采用全能 2.0 GHz 八核处理器，全面超越其他竞争对手。与之前的其他处理器不同，这款处理器具有非凡的强大速度，可以轻松满足您苛刻的需求 - 无论观看视频、下载网页还是投入身临其境的游戏之口 - 均可以卓越画质极速启动。拥有闪电般的如此速度，您还有什么不满意吗？

32 GB ROM, 3 GB 内存

您的飞利浦智能手机配有 32 GB 内存，因此您可以随身携带更多内容。拥有如此大的存储，可以满足您不断增长的需求，使您拥有更多空间来储存您

最喜爱的应用程序、照片和重要文档。3 GB RAM 让您在闲暇玩游戏和看电影时能够享受卓越的性能。

5.5 英寸全高清 IPS 显示屏

飞利浦手机配有令人惊叹的 5.5 英寸全高清显示屏，带给您逼真的鲜艳色彩和锐利的细节。IPS 技术确保从任何角度都可获得绝佳的视觉效果，同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来卓越的观赏体验。更令人称道的是，还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是在您喜爱的网站上冲浪或观看最新快照和视频，5 英寸屏幕都能随时随地为您带来无与伦比的视觉享受。


2.5D 防刮玻璃

这是指玻璃显示屏的边缘稍微弯曲，可使玻璃平滑且更时尚。

指纹验证

智能指纹验证功能，使用您的独特指纹，保护您的飞利浦手机和数据，保证您的专享体验。您只需通过手机自带的指纹传感器注册您的指纹便可。手指在屏幕上轻拂验证匹配性，只有您自己能够使用您的手机及其令人惊叹的功能和应用程序。

快速充电



得益于这种神奇的快速充电功能，手机可以即时恢复战斗力。传统充电过程往往需要几个小时，而拥有了快速充电功能，在赶赴一系列重要约会之前，您再也不必为电池电量耗尽而烦恼了。只需充电几分钟，便可以自信地处理一天的事务了，您的手机可以完美续航。这种功能势必会为您的生活带来天翻地覆的变化。

USB Type-C

USB Type-C 提供高达 10 Gbps 的数据速率和 100 瓦功率，它是适用于下一代产品的全新连接器。专为新兴产品设计而定制，它提供卓越的连接功能及“备用模式”支持。这些改进的能力相结合，提供更简单的设计和可用性，且完全可翻转插头方向和电缆方向，从而使 USB Type-C 更便于消费者使用并有助于提供真正的即插即用体验。

规格

网络功能

4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)
3G: WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 EVDO
GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B
GSM 频段: 900, 1800, 1900, 850 MHz
信息收发: 连锁短信 (超长短信), 电子邮件, MMS, 多媒体消息服务 (彩信), 预定义信息 (短信, 彩信), SMS (短消息服务), 短信群发, 预设 SMS
服务: OTA Provisioning (WAP,MMS), 移动上网, WAP 2.0
语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
EDGE
4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7)
WiFi: IEEE 802.11 a,b,g,n,ac
CDMA 频段: 800 MHz
TD-SCDMA 频段: B34, B39
WCDMA 频段: 1900MHz, 2100MHz, 850MHz, 900MHz

尺寸

天线: 集成式
形状因数: 直板
手机尺寸: 153.5×74.3×6.95 mm
手机重量: 151 克
手机颜色: 粉红色

图片/显示

主屏颜色: 16.7M
主屏分辨率: 720X1280, 1080X1920 像素
主屏技术: TFT IPS
屏幕对角线尺寸 (英寸): 5.5 英寸
电容式触摸屏

静态照片拍摄

相机: 集成式
闪存: 内置
影像传感器类型: CMOS
预览帧速率: 30 帧/秒
图像文件格式: JPEG
画面分辨率: 16M(4608x3456) PDAF, 前部
 13M(4160x3120) AF

静态照片播放

图像压缩格式: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG
旋转: 90 度步进
放映幻灯片

视频捕捉

视频格式: mp4
视频分辨率: 全高清, 高清, QCIF, VGA

视频播放

压缩格式: MPEG4, 3GP, H.263, H.264, Divx
帧速率 (fps): 30
分辨率 (像素): 1920x1080

音频捕捉

语音录制: 是, 3GPP

音频播放

音频支持格式: AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, AAC+, ADPCM, APE, FLAC, WMA, MP2

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声

存储介质

内存 (RAM): 3GB
存储卡类型: Micro SD
内存管理: 存储器状态, 动态内存分配
用户内存: 26122 MB
存储卡最大容量: 128 GB
内存 (ROM): 32GB

便利性

按钮和控制: 打开/关闭电源, 侧键
通话管理: 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待*, 来电显示*, 电话会议, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 多方通话, 已接来电, 防火墙
时钟/版本: 模拟, 数字, 国际时钟
操作简易: 图形用户界面, 免提模式, 热键, 飞行模式, 振动提示, 双 SIM 卡, 专用耳机插头, 闪烁光, 屏保
游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 电子秒表, 倒计时器, Document Viewer, 小工具, 文件管理器, 照片编辑器, 文档阅读器, 手写识别, 动作感应器
可用语言: 界面: 中文, 简体中文, 繁体中文
个性化/自定义: 墙纸, 铃声
文本输入: 智能预测输入
振铃
音量控制
轻松导航: 触摸板
操作系统: Android 6.0
个人信息管理: 夏令时, 国际时钟, 快速记事, 智能电话簿, 任务列表, 时区

GPS

内置 GPS
支持 A-GPS
Beidou
Galileo

连接

调制解调器功能: GPRS, 短信, EDGE, UL 50Mbps, HSDPA 42Mbps, HSUPA 11.5Mbps, TD-SCDMA, WCDMA, DL 300Mbps, LTE Cat6, VoLTE
PC Link: USB 2.0
无线连接: Wi-Fi, 蓝牙
蓝牙模式: A2DP, 文件传输规范, AVRCP, GAVDP, HSP, OPP
蓝牙形式: 4.1
串行连接: USB-type C USB 数据线
耳机: 通过 3.5 毫米接口插孔

附件

标准包装包括: 充电器, 用户手册, USB 数据线, 立体声耳机, 顶出针

处理器

2.0GHz 八核处理器

功率

电池容量: 2550 毫安时 (内置)
电池类型: 锂离子

