

PHILIPS

Мобильный телефон

V787

Черный

LTE (TD/FDD)/TD-SCDMA/WCDMA/GSM

СТV787BK



Широкие возможности

Смартфон Philips Xenium V787 3-го поколения отличается долгим сроком работы в режиме ожидания. Устройство оснащено технологией SoftBlue, которая защищает зрение и обеспечивает превосходное яркое изображение, и 5-дюймовым экраном FHD. Всегда оставайтесь на связи с родными и близкими.

Всегда на связи

- До 36 дней в режиме ожидания
- Переход в режим энергосбережения одним нажатием
- Высококачественный литий-ионный аккумулятор 5000 мА*ч

Простота использования

- Удобный поиск данных благодаря двойному режиму сети 4G
- Превосходный классический дизайн с металлической отделкой

Приятная на ощупь отделка

- Дисплей FHD IPS 5" с технологией снижения вредного излучения в синем спектре для защиты зрения
- Камера 13 МП с фазовым автофокусом: более быстрая фокусировка и превосходное качество фотографий

Конкурентоспособные характеристики

- Процессор Octa Core 1,3 ГГц: самая высокая для данного класса скорость обработки сигнала
- 16 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ ОЗУ для удобного использования
- Android 5.1

Особенности

До 36 дней в режиме ожидания

До 36 дней работы без подзарядки в режиме ожидания.

Кнопка режима энергосбережения



Кнопка режима энергосбережения на смартфоне Philips может оказаться для вас одной из самых полезных функций. Нажав на кнопку на боковой панели, вы включаете функцию, которая позволяет сэкономить заряд аккумулятора. В этом режиме отключаются Wi-Fi, GPS и Bluetooth и понижается яркость экрана. Если вы активно пользуетесь телефоном, эта удобная кнопка не только поможет избежать излишних действий для выбора настроек, как это бывает на других телефонах, но и позволит значительно увеличить длительность работы телефона до следующей зарядки.

Литий-ионный аккумулятор 5000 мА*ч

Мобильный телефон Philips оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 5000 мА*ч, заряда которого хватит на долгие часы работы. Вам больше не придется беспокоиться о пропущенных деловых или личных вызовах. А когда все дела будут выполнены, вы сможете просмотреть веб-страницы в сети

Интернет или насладиться любимой игрой — и все это без дополнительной подзарядки благодаря лучшей в своем классе энерготехнологии!

Двойной режим 4G (FDD-LTE и TD-LTE)

Мобильный телефон Philips поддерживает двойной режим для радиотехнологии 4G, что обеспечивает высокоскоростную передачу данных в сетях FDD-LTE и TD-LTE. Более широкий охват сети LTE — больше возможностей вашего телефона!

Металлическая отделка

Вы будете гордиться этим стильным телефоном Philips. Мягкий металлический блеск оттеняет превосходный классический дизайн. Где бы вы ни были — на подписании контракта или на стадионе — изысканный округлый силуэт этого телефона подчеркнет ваш стиль.

Дисплей FHD IPS 5" с технологией снижения вредного излучения

Мобильный телефон Philips оснащен великолепным экраном высокого разрешения с диагональю 5". Он гарантирует действительно яркие цвета и четкие детали. Технология IPS гарантирует отличную видимость с любого угла обзора, насыщенность и превосходное качество изображения. Специальная технология снижает уровень вредного излучения в синем спектре и защищает зрение без ущерба качеству изображения и цветопередачи.

Камера 13 МП с фазовым автофокусом и вспышкой

Теперь знаменательные события навсегда останутся в вашей памяти. Мобильный телефон Philips оснащен камерой 13 мегапикселей с фазовым автофокусом и вспышкой, что обеспечивает невероятно четкие

снимки даже при низком уровне освещенности или в режиме макросъемки. По сравнению с обычным автофокусом, фазовый автофокус оснащен встроенным датчиком определения фазы, что обеспечивает более быструю и точную фокусировку на объекте. Вам гарантированы превосходные фотографии, даже в условиях недостаточного освещения.

Процессор Octa Core 1,3 ГГц

Благодаря невероятно мощному мобильному телефону Philips с процессором Octa Core 1,3 ГГц вы всегда будете на высоте. Эта модель с легкостью справится с любой поставленной задачей: от просмотра видео и загрузки веб-страниц до погружения в мир увлекательных игр. Добавьте к перечисленному изображение превосходного качества и молниеносную скорость обработки сигнала. Идеальный выбор!

ПЗУ 16 ГБ, ОЗУ 2 ГБ

Настоящая база данных в вашем телефоне Philips благодаря 16 ГБ встроенной памяти. Теперь в телефоне достаточно места для любимых приложений, фотографий и важных документов. 2 ГБ оперативной памяти позволяют в свободное время беспрерывно наслаждаться играми и просмотром фильмов.

Android 5.1

Смартфон Philips на базе ОС Android оснащен полностью настраиваемой платформой, открытой для установки различных приложений и функций. Карманный ПК, игровая приставка и телефон в одном устройстве.

Характеристики

Сетевые функции

4G TD-LTE: 1900 (B39), 2300 (B40), 2600 (B38), 2600 (B41)

3G: WCDMA

GPRS (прием + передача): Класс 12, Класс B

Частота GSM: 900, 1800, 1900, 850 МГц

Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS), Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными сообщениями), Предустановки сообщений (SMS, MMS), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS, Предустановки SMS

Услуги: Обеспечение OTA (WAP, MMS), Интернет на мобильном телефоне, WAP 2.0

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

EDGE: Да

WLAN:

Да

WAPI: Да

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Моноблок

Размеры трубки: 143*71,6*9,8 мм

Вес трубки: 164 г

Цвет трубки: Черный

Изображение/дисплей

Цвета основного дисплея: 16 миллионов

Разрешение основного дисплея:

1080x1920 пикселей

Технология основного дисплея: TFT IPS

Сенсорный экран: Сенсорный экран

Функциональный сенсорный экран: Да

Диагональ экрана (в дюймах):

5 дюйма

Емкостный сенсорный экран: Да

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Вспышка: встроенная

Встроенная вспышка: Да

Тип датчика изображения: CMOS

Просмотр частоты кадров: 30 кадров в секунду

Формат файла с изображениями: JPEG

Разрешение изображения: 13 МП (4864 x 2736),
Фронтальная: 5 МП (3072 x 1728)

Баланс белого: Автоматический, Облачность, Дневные ходовые огни, Флуоресцентные, Стандартная лампа накаливания, Тень, Сумерки, Теплый флуоресцентный свет

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, GIF (87a и 89a), JPEG

Вращение: с шагом 90 градусов

Слайд-шоу: Да

Видео захват

Видеоформат: H.263, MPEG4

Воспроизведение видео

Форматы сжатия: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

Аудиозапись

Диктофон: Да, Технология AMR, WAV

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, AAC+, ADPCM, SP-Midi

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок AMR

Медианосители

Встроенная память (ОЗУ): 2 Гб

Типы карт памяти: Micro SD

Управление памятью: Состояние памяти, Динамическое перераспределение памяти

Пользовательская память: 12000 МБ

Максимальная вместимость карты памяти: 128 Гб

Встроенная память (ПЗУ): 16 Гб

Комфорт

Кнопки управления: Вкл./выкл. питание, Боковые клавиши, Кнопка режима энергосбережения

Распределение вызовов: перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Определитель номера*, Конференц-связь, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки, Брандмауэр

Часы/версия: Аналоговые, Цифровые, Мультитипаясные часы

Простота навигации: Сенсорный экран

Удобство использования: Графический интерфейс пользователя, режим Handsfree, Режим полета, виброрежим, С двумя SIM-картами, Мигающие индикаторы, Специальный разъем для гарнитуры

Игры и приложения: Расписание, Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер, Таймер обратного отсчета, Распознавание почерка, ПО Document Viewer, Устройство распознавания документов, Датчик движения, Виджет, Диспетчер

файлов, Редактор фотографий

Язык интерфейса пользователя: Английский, Польский, Румынский, Русский, Украинский

Операционная система: Android 5.1

Персональные/пользовательские настройки:

Загружаемые анимир. GIF-изображения, Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Заставка, Мелодии звонков

Ввод текста: предиктивный ввод текста

Вибровывод:

Да

Регулировка громкости: Да

GPS

Встроенный GPS-приемник: Да

Поддержка A-GPS: Да

Подключения

Возможности модема: GPRS, SMS, EDGE, U1 50 Мбит/с, DL 150 Мбит/с

Функция PC Link: Порт USB 2.0

Беспроводное соединение: Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi b/n/g 2,4/5 ГГц

Профили Bluetooth: A2DP, Профиль переноса файлов, AVRCP, GAVDP, HSP, OPP

Версия Bluetooth: 4.0

Последовательные подключения: Кабель USB-MicroUSB

Гарнитура: Через разъем 3,5 мм



* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Все изображения представлены только в качестве примера. Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню, могут отличаться от представленных на рисунках.

* Характеристики указаны для аккумулятора после полной первоначальной зарядки. Тестирование проводилось в лабораторных условиях с выключенными функциями Bluetooth и Wi-Fi. Фактические показатели зависят от поставщика сетевых услуг и режима использования.

* Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.