

PHILIPS

Xenium

X525

Серый

CTX525GRY



Сенсорный экран, удобный интерфейс

Элегантный телефон Philips Xenium X525 станет для вас незаменимым помощником в делах. Невероятно высокая емкость аккумулятора, поддержка двух SIM-карт, эргономичный корпус и безупречный сенсорный экран — этот телефон сделает вас заметнее среди коллег.

Всегда на связи

- До 50 дней в режиме ожидания
- До 14 часов работы в режиме разговора
- Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Попробуйте разные мультимедийные развлечения

- Снимайте даже в темноте благодаря камере с разрешением 3 мегапикселя со вспышкой
- Сенсорный TFT-экран 3" WQVGA
- Слушайте музыку по Bluetooth
- Удобная настройка FM-радио через экранное меню

Особенности

До 50 дней в режиме ожидания



До 50 дней работы в режиме ожидания без подзарядки.

До 14 часов работы в режиме разговора



До 14 часов работы без подзарядки в режиме разговора

Две SIM-карты



Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

Сенсорный TFT-экран 3" WQVGA



Насладитесь яркими цветами и реалистичным изображением великолепного качества на большом сенсорном TFT-экране WQVGA с диагональю 3".

Удобное управление поможет вам открыть для себя мир мобильных возможностей — всего одним нажатием.

Фотокамера 3 мегапикселя со вспышкой

Снимайте и храните драгоценные воспоминания в превосходном качестве с разрешением 3 мегапикселя. Вы сможете сделать отличные снимки даже в условиях плохого освещения, благодаря встроенной вспышке.

Стереомузыка через Bluetooth

Мобильный телефон Philips поддерживает Bluetooth A2DP. Это позволяет вам наслаждаться любимыми мелодиями со стереозвучанием в беспроводных наушниках Bluetooth.

RDS FM-радио

Наслаждайтесь быстрой и простой настройкой любимых станций с помощью функции Radio Data System (RDS), отображающей название станции вместо частоты. RDS также позволяет передавать информацию и текстовые сообщения станции непосредственно на экран, таким образом, вы будете в курсе самых последних новостей.



Характеристики

Сетевые функции

GPRS (прием + передача): Класс 12, класс В и С

Частота GSM: 900, 1800, 1900 МГц

Сообщения: Объединенные SMS (длинные SMS),

Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными

сообщениями), SMS CB (передача коротких

сообщений), SMS (служба коротких сообщений),

многоадресное SMS, Предустановки SMS

Услуги: SIM Toolkit/Выпуск 99, WAP 2.0

Голосовой кодек:

FR/EFR/AMR/HR

EDGE: Да

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Моноблок

Цвет трубки: Графитно-серый

Размеры трубки: 51x106x14,4 мм

Вес трубки: 108 г

Изображение/дисплей

Диагональ экрана (в дюймах): 3,0 дюйма

Цвета основного дисплея: 262 000 цветов

Разрешение основного дисплея: 240x400 пикселей

Технология основного дисплея: TFT

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Тип датчика изображения: CMOS

Формат файла с изображениями: JPEG

Режим изображения: Нормальный, Ночной режим,

Режим автоспуска, Непрерывный

Разрешение изображения: VGA (640x480), 2M

(1600x1200), SXGA (1280x1024), 3M (2048x1536),

WQVGA (400x240)

Режим просмотра спецэффектов: Оттенки серого,

Сепия, Синий эффект, Зеленый эффект, Негатив,

Нормальный

Качество изображения: Нормальный, Высокие,

Низкие

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG

Вращение: с шагом 90 градусов

Видео захват

Видеоформат: 3GP, H.263, MPEG4

Видеоразрешение: QCIF

Видеорежим: Автоматические режимы, Ночная

съемка

Воспроизведение видео

Форматы сжатия: MPEG4, H.263, 3GP

Частота кадров в секунду: 30

Разрешение (пксл): 320x240

Аудиозапись

Диктофон: Технология AMR, WAV

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR,

Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок

голосового сообщения-напоминания, Звонок AMR

Настройки эквалайзера: Классика, Танцевальная, Поп,

Рок, Низкие частоты, Нормальный, ВЧ, Вечеринка

Медианосители

Типы карт памяти: Микро Secure Digital (SD)

Память пользователя: 44 МБ

Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ

Функции управления

Кнопки управления: Клавиша камеры, Вкл./выкл.

питание, Боковые клавиши, функциональные клавиши

Распределение вызовов: перенаправление вызова,

удержание вызова, время разговора, Ожидание

вызова, Идентификатор входящего вызова,

Конференц-связь, Экстренный вызов, Отключение

микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь,

Принятые звонки, Брандмауэр

Часы/версия: Аналоговый, Цифровые,

Мультитипаясные часы

Простота навигации: Сенсорный экран

Удобство использования: режим Handsfree,

«горячие» клавиши, Режим полета, Блокировка

клавиатуры, Настраиваемые кнопки, виброрежим

Игры и приложения: Расписание, Будильник,

Калькулятор, Календарь, Лунный календарь,

Секундомер, Международный конвертер, Конвертер

валют

Язык ввода в T9: Английский, Русский

Язык интерфейса пользователя: Английский, Русский

Мультимедиа: FM-радио

Управление персональной информацией: Переход

на летнее время, Временные зоны,

Интеллектуальная телефонная книга. Обмен

визитными карточками, Защита, Мультитипаясные

часы, Список заданий

Персональные/пользовательские настройки:

Загружаемые анимир. GIF-изображения, Приложения

Java для загрузки, Загружаемые изображения,

Загружаемые мелодии, Заставка, Мелодии звонков

Ввод текста: T9

Вибровывоз:

Да

Регулировка громкости: Да

Подключения

Гарнитура: через разъем 3,5 мм

Возможности модема: CSD (голос, данные), GPRS

Функция PC Link: Порт USB 2.0

Последовательные подключения: USB-кабель

данных miniUSB

Профили Bluetooth:

A2DP, Громкая связь, Гарнитура

Версия Bluetooth: 2,1

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: Батарея, CD

ROM (инструменты для моб. телефона), зарядное

устройство, Телефонная трубка, Стереогарнитура,

Перо, руководство пользователя, Кабель данных USB

Питание

Емкость аккумулятора: 1530 мА/ч

Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое

включение/выключение

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время нахождения в режиме ожидания: Две SIM-

карты, до 1,5 месяцев

Время разговора: До 14 часов

