



Philips Xenium
智能手机

X596

黑色
LTE/WCDMA/TD-SCDMA/
CDMA/GSM

CTX596SBK

捕捉完美瞬间

飞利浦 X596 采用 1600 万像素双摄像头，可尽情拍摄令您心动的每一个瞬间。配有 5.5 英寸全高清 IPS 显示屏和 4000 毫安时电池。欢乐聚会。一切尽在您手中。

为您量身打造

- 5.5 英寸全高清 IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- 通过指纹访问您的个人应用程序
- 支持 TD-LTE、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO&CDMA、GSM 网络

绝妙的触感

- 16MP PDAF 相机聚焦更快，可以拍出绚丽照片

时刻保持连通

- 双 SIM 卡，2 组联系人列表
- 利用 2A 快速充电获得更高效的充电体验
- 极致的 4000 毫安时锂电池

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 5.5 英寸

存储介质

- 内存 (RAM): 4 GB
- 内存 (ROM): 32 GB
- 存储卡最大容量 : 128 GB
- 用户内存 : 23.2 GB

网络功能

- 4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41), 2100(B34)
- 4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 900(B8), 850(B5)
- WCDMA 频段 : 1900MHz, 2100MHz, 850MHz, 900MHz

- CDMA 频段 : 800 MHz
- EDGE
- 3G: CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA, WCDMA
- GSM 频段 : 850, 900, 1800, 1900 MHz

功率

- 电池容量 : 4000 毫安时

尺寸

- 手机颜色 : 黑色
- 手机尺寸 : 156.4 毫米 x 77.4 毫米 x 8.35 毫米
- 手机重量 : 176 克

附件

- 标准包装包括 : 充电器, 国际保修, 用户手册, USB 数据线, 顶出针

产品亮点

双 SIM 卡



一机双卡双待, 可以使您保持与外界更紧密的接触, 一机双卡, 您再也不用携带两部手机在身边了。

指纹验证

智能指纹验证功能, 使用您的出众指纹, 保护您的飞利浦手机和数据, 保证您的专享体验。您只需通过手机自带的指纹传感器注册您的指纹便可。手指在屏幕上轻拂验证匹配性, 只有您自己能够使用您的手机及其令人惊叹的功能和应用程序。

2A 快速充电

通过优化电路设计、充电保护 IC、配备大型充电电源, 充电器可为手机提供快速充电。2A 快速充电功能可节省您的时间, 并为您提供更高效的充电体验。

5.5 英寸全高清 IPS 显示屏

飞利浦手机配有令人惊叹的 5.5 英寸全高清显示屏, 带给您逼真的鲜艳色彩和锐利的细节。IPS 技术确保从任何角度都可获得理想的视觉效果, 同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来出众的观赏体验。更令人称道的是, 还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是在您喜爱的网站上冲浪或观看全新快照和视频, 5 英寸屏幕都能随时随地为您带来无与伦比的视觉享受。

带有闪光灯的 16MP PDAF 相机

使用飞利浦手机, 绝不会再错过又一个完美瞬间的画面。无论是弱光还是微距拍摄, 手机的 1600 万像素 PDAF 相机配合闪光灯, 可以捕获每一个珍贵的细节。与传统自动对焦相比, 内置相位检测传感器的 PDAF 可以更快、更准确地聚焦于拍摄目标, 拍出绚丽的照片, 特别是在黑暗环境中。

4000 毫安时锂电池

飞利浦手机配备出色的 4000 毫安时锂电池, 确保您在外出时能够持久连接, 不中断。非同凡响的电池性能, 让您绝无错过职场和私人的重要来电的烦恼。得益于手机一流的电池技术, 充电一次即可让您在满意地处理好工作和家庭事务之后, 还可以享受卓越的游戏并上网冲浪。

6 种模式网络

您的飞利浦智能手机包含 6 种模式: LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO&CDMA 和 GSM, 让您在完整模式网络下体验极致网速和通信性能。现在, 您只需一部手机, 即可享受更宽广的 LTE 覆盖范围。



发行日期 2024-03-25

版本 : 2.0.1

EAN: 69 31555 21402 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。

* 部分功能需要您的网络供应商配合支持。

* 所有视觉画面仅供参考。手机颜色和屏幕截图等产品实际功能可能与示意图有所不同。

* 最终用户实际可用内存可能因不同市场的预配置情况而异。