

PHILIPS

Xenium

Xenium

X818

Черный

LTE/WCDMA/TD-
SCDMA/CDMA/GSM

CTX818BK



Тонкий корпус и 19 дней работы в режиме ожидания

Встречайте последнюю модель Philips X818 с целым набором полезных интеллектуальных функций в плоском корпусе! Аккумулятор емкостью 3900 мА*ч, дисплей FHD 5,5" с технологией SoftBlue и противомикробным покрытием — все это подарит вам свободу увлекательного исследования окружающего мира.

Яркий дизайн, высокая скорость

- Процессор Octa Core 2,0 ГГц: самая высокая для данного класса скорость обработки сигнала
- 32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ ОЗУ для удобного использования
- Android 6.0

Создан для вас

- Удобный поиск данных благодаря двойному режиму 4G (TDD-LTE/FDD-LTE)
- Две SIM-карты для 2-х групп контактов
- Доступ к приложениям с помощью отпечатков пальцев

Приятная на ощупь отделка

- Камера 16 МП с фазовым автофокусом: более быстрая фокусировка и превосходное качество фотографий
- Дисплей FHD IPS 5,5" обеспечивает насыщенность и четкость изображения
- Высококачественный литийионный аккумулятор 3900 мА*ч
- Кнопка режима энергосбережения и технология Xrower позволяют сохранить до 10 % заряда
- Светодиодная технология SoftBlue снижает нагрузку на глаза и обеспечивает превосходные цвета

Особенности

Камера 16 МП с фазовым автофокусом и вспышкой

Теперь знаменательные события навсегда останутся в вашей памяти. Мобильный телефон Philips оснащен камерой 16 мегапикселей с фазовым автофокусом и вспышкой, что обеспечивает невероятно четкие снимки даже при низком уровне освещенности или в режиме макросъемки. По сравнению с обычным автофокусом, фазовый автофокус оснащен встроенным датчиком определения фазы, что обеспечивает более быструю и точную фокусировку на объекте. Вам гарантированы превосходные фотографии, даже в условиях недостаточного освещения.

Процессор Octa Core 2,0 ГГц

Благодаря невероятно мощному мобильному телефону Philips с процессором Octa Core 2,0 ГГц вы всегда будете на высоте. Эта модель с легкостью справится с любой поставленной задачей: от просмотра видео и загрузки веб-страниц до погружения в мир увлекательных игр. Добавьте к перечисленному изображение превосходного качества и молниеносную скорость обработки сигнала. Идеальный выбор!

ПЗУ 32 ГБ, ОЗУ 3 ГБ

Настоящая база данных в вашем смартфоне Philips благодаря 32 ГБ встроенной памяти. Теперь в телефоне достаточно места для любимых приложений, фотографий и важных документов. 3 ГБ оперативной памяти позволяют в свободное время беспрерывно наслаждаться играми и просмотром фильмов.

Дисплей FHD IPS 5,5"

Ваш мобильный телефон Philips оснащен великолепным широким экраном высокого разрешения с диагональю 5,5", что обеспечивает яркие цвета и четкие детали. Технология IPS гарантирует отличную видимость с любого угла

обзора, насыщенность и превосходное качество изображения, а управление телефоном на широком экране выполняется быстро и удобно. Просматривайте любимые веб-сайты, фотографии или видеоролики. С 5-дюймовым экраном вы получите самые яркие впечатления.

Android 6.0

Смартфон Philips на базе ОС Android оснащен полностью настраиваемой платформой, открытой для установки различных приложений и функций. Карманный ПК, игровая приставка и телефон в одном устройстве.

Двойной режим 4G (TDD-LTE и FDD-LTE)

Мобильный телефон Philips поддерживает двойной режим радиотехнологии 4G, что обеспечивает высокоскоростную передачу данных в сетях TDD-LTE и FDD-LTE. Более широкий охват сети LTE — больше возможностей вашего телефона!

Две SIM-карты



Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

Аутентификация по отпечаткам пальцев

Интеллектуальная функция распознавания отпечатков пальцев позволяет ограничить доступ других людей к данным вашего телефона Philips. Вам требуется

просто зарегистрировать отпечаток своего пальца с помощью встроенного датчика. Проведите пальцем по экрану, чтобы начать использование телефона и его потрясающих функций и приложений.

Литийионный аккумулятор 3900 мА*ч

Мобильный телефон Philips оснащен литийионным аккумулятором емкостью 3900 мА*ч, заряда которого хватит на долгие часы работы. Вам больше не придется беспокоиться о пропущенных деловых или личных вызовах. А когда все дела будут выполнены, вы сможете просмотреть веб-страницы в сети Интернет или насладиться любимой игрой — и все это без дополнительной подзарядки благодаря лучшей в своем классе энерготехнологии!

Кнопка режима энергосбережения и технология Xpower

Нажатие кнопки энергосбережения активирует режим длительного сохранения заряда. В этом режиме недоступны функции WiFi, GPS и Bluetooth, а подсветка дисплея приглушена. Мобильные телефоны Philips на базе новой технологии X-power отличаются непревзойденным временем работы в режиме ожидания и временем работы аккумулятора. Технология Xpower настраивает потоки графического процессора и значительно экономит заряд во время использования навигации GPS, игр, просмотра видеороликов и прослушивания музыки.

Светодиодная технология SoftBlue

Создано специально для вас! Телефон Philips Brilliance оснащен новой светодиодной технологией SoftBlue, которая снижает нагрузку на глаза и обеспечивает яркое и качественное изображение. Технология SoftBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, не влияя на цвет изображения на дисплее.

Характеристики

Аксессуары

Стандартное содержимое упаковки: зарядное устройство, Скрепка для открывания разъема, Стереогарнитура, Кабель данных USB, Инструкция по эксплуатации

Аудиозапись

Диктофон: 3GPP, Да

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: AAC, AAC+, ADPCM, Технология AMR, APE, FLAC, Midi, MP2, MP3, WAV

Подключения

Профили Bluetooth: HID, HS-HFP, PAN, A2DP, BIP, DUN, GATT, HDP, MAP, OPP, PBAP

Версия Bluetooth: 4.1

Гарнитура: Через разъем 3,5 мм

Возможности модема: DL 300 Мбит/с, EDGE, GPRS, HSDPA 42 Мбит/с, HSUPA 11,5 Мбит/с, LTE Cat.6, TD-SCDMA, UL 50 Мбит/с, VoLTE, WCDMA

Функция PC Link: Порт USB 2.0

Последовательные подключения: Кабель типа USB-C

Беспроводное соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Комфорт

Кнопки управления: Вкл./выкл. питание, Боковые клавиши

Распределение вызовов: перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Определитель номера*, Экстренный вызов, Брандмауэр, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки

Часы/версия: Аналоговые, Цифровые, Мультипоясные часы

Простота навигации: Сенсорный экран

Удобство использования: Мигающие индикаторы, Специальный разъем для гарнитуры, С двумя SIM-картами, Графический интерфейс пользователя, режим Handsfree, «горячие» клавиши, Режим полета, Экранная заставка, виброрежим

Игры и приложения: Расписание, Будильник, Калькулятор, Календарь, Таймер обратного отсчета, ПО Document Viewer, Устройство распознавания документов, Диспетчер файлов, Распознавание почерка, Датчик движения, Редактор фотографий, Секундомер, Виджет

Язык интерфейса пользователя: Английский, Румынский, Русский, Украинский

Управление персональной информацией: Мультипоясные часы, Заметки, Интеллектуальная телефонная книга, Список заданий, Временные зоны

Персональные/пользовательские настройки:

Мелодии звонков, Заставка

Ввод текста: предиктивный ввод текста

Вибровывоз:

Да

Регулировка громкости: Да

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Моноблок

Цвет трубки: Черный

Размеры трубки: 76 мм × 153,5 мм × 6,95 мм

Вес трубки: 167,5 г

GPS

Встроенный GPS-приемник: Да

Поддержка A-GPS: Да

Сетевые функции

3G: CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA, WCDMA

4G FDD-LTE: 1800 (B3), 2100 (B1), 2600 (B7), 800 (B20), 900 (B8)

4G TD-LTE: 1900 (B39), 2300 (B40), 2600 (B38), 2600 (B41)

Частота CDMA: 800 МГц

EDGE: Да

GPRS (прием + передача): Класс 12, Класс B

Частота GSM: 1800, 1900, 850, 900 МГц

Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS), Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными сообщениями), Предустановки сообщений (SMS, MMS), Предустановки SMS, SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS

Услуги: Интернет на мобильном телефоне, Обеспечение OTA (WAP,MMS), WAP 2.0

Частота TD-SCDMA: B34, B39

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

Частота WCDMA: 1900 МГц, 2100 МГц, 850 МГц, 900 МГц

WiFi: IEEE 802.11 b, g, n

OC

Android: Android 6.0

Изображение/дисплей

Емкостный сенсорный экран In-Cell: Да

Емкостный сенсорный экран: Да

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 5,5 (дюймы)

Цвета основного дисплея: 16,7 М

Разрешение основного дисплея:

1080×1920 пикселей

Технология основного дисплея: TFT IPS

Питание

Емкость аккумулятора: 3900 мА*ч

Тип элемента питания: Литий-ионный

Процессор

Процессор Octa Core 2,0 ГГц: Да

Звук

Звонки: Звонок AMR, Звонок MP3, Полифония (64 тона)

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Вспышка: встроенная

Тип датчика изображения: CMOS

Формат файла с изображениями: JPEG

Разрешение изображения: 16М (4608 × 3456), фазовый автофокус, 8М (3264×2448)

Просмотр частоты кадров: 30 кадров в секунду

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, GIF (87а и 89а), JPEG

Вращение: с шагом 90 градусов

Слайд-шоу: Да

Медианосители

Встроенная память (ОЗУ): 3 Гб

Встроенная память (ПЗУ): 32 Гб

Максимальная вместимость карты памяти: 128 Гб

Типы карт памяти: Micro SD

Управление памятью: Динамическое перераспределение памяти, Состояние памяти

Пользовательская память: 26 112 Мб

Видео захват

Видеоформат: 3GP

Видеоразрешение: Full-HD, HD, QCIF, VGA

