

Philips
汽车行车记录仪



CVR708

您可靠的见证人

在您驾车时自动记录

用 CVR708 捕捉一切。全高清 1080p, 30 fps 带给您最清晰的视频, 而 GPS 数据记录器可记录路径、位置和速度。该摄像头还采用了重力传感器, 可以检测震动并打开写保护。

与车内环境浑然一体的设计

- 精巧的设计非常适合有限的挡风玻璃空间
- 2.4 英寸液晶显示屏, 便于取景和直观控制

捕获所有必要信息和更多画面

- 全高清 1080p 30fps 录制, 尽可能再现最多细节
- 无缝环录制可实现简便的连续拍摄
- 高动态范围 (HDR) CMOS 在低光照条件下也可拍摄清晰的图像
- H.264 视频压缩提供更多高品质影像

让您高枕无忧

- 带有最近拍摄与保护的安全录制
- GPS 数据记录器可提供位置记录
- G-sensor 可提供震动检测和自动写保护

PHILIPS


产品亮点

全高清 1080p 30fps 录制




全高清 1080p 30fps 录制，尽可能再现最多细节

无缝循环录制



无缝环录制可实现简便的连续拍摄

高动态范围 (HDR) CMOS




高动态范围 (HDR) CMOS 在低光照条件下也可拍摄清晰的图像

安全录制




带有最近拍摄与保护的安全录制

GPS 数据记录器




用 CVR700 捕捉一切。全高清 1080p, 30 fps 带给您最清晰的视频，而 GPS 数据记录器可记录位置。该摄像头还采用了 G-sensor，可以检测震动并打开写保护。

G-sensor



G-sensor 可提供震动检测和自动写保护

精巧的设计



精巧的设计非常适合有限的挡风玻璃空间

H.264 视频压缩

MJPEG



H.264



H.264 视频压缩提供更多高品质影像

2.4 英寸液晶显示屏

2.4 英寸液晶显示屏，便于取景和直观控制



规格

连接

- 麦克风：立体声定向麦克风
- USB：微型 USB 端口
- 扬声器：内置

显示屏

- 分辨率：480(RGB) x 240
- 自动关闭屏幕：关 /1/3/5 分钟

尺寸

- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：74.0 x 62.0 x 33.0 毫米
- 产品重量：73.0 克

包含附件

- 用户手册：简体中文，繁体中文
- 吸盘装置
- 车载充电器：12 伏电源适配器，带 2.5 米长的线缆

视频质量

- 分辨率：全高清 (1920x1080p)，30 fps
- 格式：AVI, H.264 视频压缩
- 白平衡：自动
- 曝光：自动曝光控制，自动 / 手动

镜头和传感器

- 镜头：4G 广角
- 感应器：1:3.2 英寸、5MP CMOS
- 缩放：快速多档 4 倍数码

录像机功能

- 开机时录制自动开始
- 视频循环录制：关 /1/3/5/10 分钟
- 自动关机节能
- 麦克风静音录制
- 日期戳
- 安全录制
- 麦克风灵敏度：锁定功能

数字存储

- 录制介质：Micro SD 卡（class 6 或更高，最大 32GB）

电池和电源

- 充电时间：10 分钟
- 电源：5.5 伏直流
- 备用电池：内置 160 毫安时锂电池
- 寿命：2 分钟的上次拍摄备份

摄像头

- 画面分辨率：1200/1000/800/500 万像素



发行日期 2024-03-25

版本：3.0.2

EAN: 69 25970 70888 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com